

## Аквадистиллятор LAUDA Puridest PD 4 R

Дистилляторы    Арт. L003014



- Тип прибора: дистиллятор
- Водосборник: встроенный
- Производительность, л/ч: 4
- Объем водосборника, л: 8

° LAUDA

Под заказ

Наличие регистрационного удостоверения

### Описание

#### Аквадистиллятор LAUDA Puridest PD 4 R

Дистиллятор LAUDA PD 4 R Puridest со встроенным водосборником на 8 литров предназначен для получения особо чистого, бедного газом, стерильного и апиrogenного дистиллята для разбавления реагентов и образцов. Полученный дистиллят с проводимостью до 2,3 мкСм/см используется для стерилизации, приготовления буферных растворов, в аналитических целях и для подготовки образцов для жидкостной хроматографии.

Аппарат снабжён электронным датчиком уровня воды и электронным датчиком загрязнений, отключающим дистиллятор при сильной загрязнённости воды в испарителе первой стадии. Автоматическое отключение воды позволяет экономно использовать воду.

Внутри резервуара расположен охладитель, который при необходимости можно заменить на новый. Разгазирование CO<sub>2</sub> происходит в отводе холодильника.

Все детали изготовлены из нержавеющей высококачественной стали. Корпус оцинкованный с порошковым эпоксидным покрытием. Дистиллятор возможно разместить на стол или стену.

### Преимущества

#### Преимущества аквадистиллятора LAUDA Puridest PD 4 R

- Экономичность в эксплуатации, благодаря устранению дорогостоящих картриджей, адсорбентов и регулярной регенерации ионообменников.
- Высокое качество дистиллированной воды.
- Экономия энергии при перегонки воды.
- Электронный датчик уровня воды.
- Электронный датчик загрязнений.
- Автоматическое отключение воды.
- Удобная и быстрая чистка.
- Разгазирование CO<sub>2</sub>.

### Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|-----------|-------------|
| Артикул   | L003014     |
| Бренд     | LAUDA       |

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Страна бренда                             | Германия    |
| Тип прибора                               | дистиллятор |
| Производительность, л/ч                   | 4           |
| Расход воды, л/ч                          | 48          |
| Удельная проводимость получаемой воды, не |             |
| более, мкСм/см                            | 2,3         |
| Объём водосборника, л                     | 8           |
| Габариты, мм                              | 620×330×460 |
| Вес, кг                                   | 21.4        |
| Электропитание, В                         | 220         |
| Потребляемая мощность, Вт                 | 3000        |
| Страна производства                       | Германия    |

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.