

Безозоновая бактерицидная лампа OSRAM HNS 30W G13

Бактерицидные лампы для облучателей



Ваша цена

Розница

979 руб.

Оптовая цена

928 руб.

OSRAM

В наличии

С учетом НДС 22 %

Описание

Безозоновая бактерицидная лампа OSRAM HNS 30W G13

Безозоновая бактерицидная лампа OSRAM HNS 30W G13 – эффективный источник ультрафиолетового излучения длиной волны 253,7 нм, предназначенный для обеззараживания воздуха, воды и поверхностей. Лампа не выделяет озон, что делает её безопасной для использования в помещениях с присутствием людей.

Колба выполнена из увиолевого стекла, обеспечивающего стабильную передачу УФ-С излучения. Лампа характеризуется высокой интенсивностью бактерицидного потока и продолжительным сроком службы до 9 000 ч. Используется в бактерицидных облучателях и установках различного назначения для эффективного уничтожения микроорганизмов.

Области применения

- обеззараживание воздуха в лечебно-профилактических учреждениях, лабораториях, станциях переливания крови, детских и учебных учреждениях;
- стерилизация воды в плавательных бассейнах, системах водоподготовки и очистки питьевой воды;
- обеззараживание поверхностей и предметов обихода в офисах, театрах, цехах и производственных помещениях;
- предотвращение микробного загрязнения упаковки и пищевых продуктов в пищевой и фармацевтической промышленности;
- обеззараживание воздуха в вентиляционных каналах и зонах содержания животных.

Особенности

- Безозоновое излучение – безопасно при использовании в присутствии людей.
- Высокая интенсивность ультрафиолетового излучения типа С.
- Колба из увиолевого стекла для стабильной передачи УФ-потока.
- Продолжительный срок службы – до 9 000 ч.
- Совместимость с широким спектром бактерицидных облучателей.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|-------------------------|-------------------|
| Тип цоколя | G13 |
| Мощность лампы | 30 Вт |
| Напряжение лампы | 96 В |
| Мощность УФ-С излучения | 12 Вт |
| Длина волны излучения | 253,7 нм |
| Срок службы | до 9 000 ч |
| Тип колбы | увиолевого стекла |
| Образование озона | отсутствует |

Характеристики

Параметр: Показатель:

Бренд OSRAM

Страна бренда Германия

Сортировка по популярности МСК 1330

Сортировка по популярности РНД 1170

Страна производства Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.