

## Бидистиллятор Ливам УПВА-25

Дистилляторы



### Ваша цена

Розница  
**199 000 руб.**

Оптовая цена  
**193 030 руб.**



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип прибора: бидистиллятор
- Водосборник: надо покупать отдельно
- Производительность (бидистиллят), л/ч: 23

## Описание

### Бидистиллятор Ливам УПВА-25

Напольный бидистиллятор УПВА-25 предназначен для производства особо чистой воды для лабораторного анализа (тип II) с очень низким содержанием неорганических, органических или коллоидных примесей. Качество производимой воды соответствует требованиям ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа» (вода типа II) и статьи ФС 42-2620-97 ГФ XI издания «Вода для инъекций».

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2010/07650 от 17.05.2010.

Бидистиллятор УПВА-25 снабжён датчиком уровня воды в камере испарения, предохраняющим электронагреватель от перегорания в случае понижения уровня воды ниже допустимого. Поддержание количества воды, идущей на испарение - автоматическое. При наполнении водосборника система отключает электронагреватели. Встроенный охладитель позволяет получать дистиллят с температурой не более 40°C. Имеется возможность получения воды с температурой 70-85°C.

Объединив бидистиллятор с водосборником, можно получить единую автоматически работающую систему.

Срок службы – не менее 8 лет.

## Преимущества

- Высокое качество получаемого дистиллята.
- Рациональное потребление электроэнергии.
- Экономный расход питьевой воды.
- Многоступенчатая система очистки.
- Автоматическая система безопасности.
- Гарантийный срок – 14 месяцев.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Ливам

<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000026042.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000026042.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026042.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000026042.pdf</a>
<b>Тип прибора</b>	бидистиллятор
<b>Производительность (бидистиллят), л/ч</b>	23
<b>Расход воды при получении бидистиллята, л/ч</b>	180
<b>Габариты, мм</b>	660 × 550 × 760
<b>Вес, кг</b>	50
<b>Вес в упаковке, кг</b>	70
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	910 × 670 × 1 010
<b>Электропитание, В</b>	380
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	16 300
<b>Страна производства</b>	Россия

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.