

## Инфракрасный термометр Testo 826-T4

Промышленные термометры    Арт. 0563 8284



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ

### Области применения:

- Торговля

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Особенности: инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием, с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °С: -50...+300

## Описание

### Инфракрасный термометр Testo 826-T4

Универсальный ИК-термометр Testo 826-T4 с лазерным целеуказателем и проникающим зондом предназначен, в основном, для пищевого сектора.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;48507-11](#). Срок свидетельства: до 16.11.2026.

Сочетает в себе бесконтактный и проникающий методы измерения температуры продукта. Позволяет контролировать качество пищевых продуктов путём быстрого сканирования поверхностной температуры без нарушения целостности упаковки. В случае сомнений можно провести дополнительное измерение внутренней температуры продукта зондом.

Измерение температуры зонда происходит с помощью встроенного сенсора температуры (NTC). Диапазон измерений: от -50 до +230 °С. Погрешность: ±0,5 °С (-20 ... +99,9 °С), ±1 °С или 1 % от изм. знач. (в ост. диапазоне). Разрешение: 0,1 °С. Частота измерений: 1,25 с.

Особенности термометра:

- Оптика 6:1 и 1-точечный лазерный целеуказатель.
- Функция сохранения мин/макс значений, акустический и оптический сигнал тревоги при нарушении граничных значений.

Батареек (2 элемента ААА) хватает примерно на 20 часов работы.

Комплектация:

- Инфракрасный термометр с лазерным целеуказателем Testo 826-T4
- Чехол TopSafe.
- Держатель для ремня/стены.
- Защитный колпачок для наконечника зонда.
- Сверло для замороженных продуктов.

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул

0563 8284

<b>Бренд</b>	Testo
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Супермаркеты
<b>Измеряет</b>	температуру
<b>Особенности</b>	инфракрасный (бесконтактный), с лазерным целеуказанием, с проникающим зондом
<b>Диапазон измерения, °C</b>	-50...+300
<b>Погрешность, °C</b>	±1,5 °C (-20 ... +100 °C); ±2 °C или 2 % от изм. знач. (в ост. диапазоне)
<b>Разрешение, °C</b>	0,1
<b>Габариты, мм</b>	148×34,4×19
<b>Вес, кг</b>	0.08

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.