

Концентратор кислорода Armed 8F-5

Концентраторы и увлажнители кислорода

Арт. 1012101



Ваша цена

Розница

0 руб.

**Оптовая цена
По запросу**



Под заказ

НДС не облагается

- Особенности концентраторов: можно делать кислородные коктейли
- Концентрация КВС на выходе, %: ≥ 93
- Производительность на выходе КВС, л/мин: 0...5

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2012/12672 от 15.08.2012

Описание

Концентратор кислорода Armed 8F-5

Armed 8F-5 с производительностью до 5 л/мин используется при лечении тяжёлых заболеваний дыхательных путей, например, пневмонии. Выполнен в классическом стиле с простой и удобной панелью управления. На дисплее отображается время работы устройства в часах и минутах. Скорость движения воздушно-кислородной смеси легко настраивается механическим регулятором.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2012/12672 от 15.08.2012.

В комплект поставки входят диффузор; 2-метровая канюля и 5-метровая канюля.

Преимущества

Преимущества Armed 8F-5

- Простое управление. Устройство управляется интуитивно понятно и просто. Дисплей на панели управления отображает время работы концентратора в часах и минутах.
- Безопасность. Устройство безопасно благодаря отсутствию взрывоопасных кислородных баллонов в конструкции.
- Манёвренность. Специальные колёса помогают перевозить устройство в другие помещения, не царапая при этом пол.
- Можно делать коктейли. Используйте его для приготовления вкусных и полезных кислородных коктейлей (для этого нужен специальный коктейлер, который покупается отдельно).
- Простое обслуживание. Для своевременного обслуживания нужно только менять воду в увлажнителе после каждой процедуры и раз в полгода промывать фильтр.
- Надёжность. Корпус устройства изготовлен из пластика высокой прочности.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Артикул	1012101
Бренд	Армед
Страна бренда	Россия
Особенности концентраторов	можно делать кислородные коктейли
Концентрация КВС на выходе, %	≥93
Производительность на выходе КВС, л/мин	0...5
Максимальное давление на выходе КВС, кПа	45
Уровень шума, дБ	55
Габариты, мм	390×340×590
Вес, кг	23,4
Вес в упаковке, кг	25
Габариты в упаковке, см	49×41×66
Электропитание, В	220±22
Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.