

Ламинарный бокс LAMSYSTEMS БАВнп-01-Ламинар-С-1,5 LORICA PHARM

Ламинарные боксы с вертикальным потоком воздуха



Ваша цена

Розница
675 000 руб.

Оптовая цена
602 438 руб.

 **LAMSYSTEMS**
Управление качеством

Под заказ

НДС не облагается

- Класс бокса: ламинарный бокс
- Размеры бокса: напольный, на раме
- Есть встроенный УФ-облучатель: да
- Максимально потребляемая мощность бокса, Вт: 1 000

Описание

Ламинарный бокс LAMSYSTEMS БАВнп-01 Ламинар-С-1,5 LORICA PHARM

Ламинарный бокс LAMSYSTEMS БАВнп-01-Ламинар-С-1,5 LORICA PHARM (КД 412.150.30, арт. 1R-D.001-15PHARM, класс II, тип A2) адаптирован к применению при производстве стерильных лекарственных средств по GMP в соответствии с Приказом Минпромторга России № 916 от 14.06.2013 г.

Он предназначен для:

- создания беспылевой абактериальной воздушной среды;
- защиты предметов и материалов внутри рабочей камеры от внешних и перекрёстных загрязнений;
- обеспечения стерильных условий работы с препаратами и бактериальными культурами, не представляющими угрозы для здоровья оператора.

Бокс применяется для оснащения отдельных рабочих мест медицинских, фармацевтических и научно-исследовательских учреждений, где необходима высокая чистота воздуха и защита рабочего материала. Защита достигается за счёт однонаправленного нисходящего ламинарного воздушного потока и воздушной завесы в рабочем проёме.

Бокс не обеспечивает защиту от токсичных химических веществ, радионуклидов и не удерживает запахи. Работа с такими веществами возможна только при подключении к системе активной вытяжной вентиляции (по дополнительному заказу).

Используется при работе с препаратами и материалами в лабораторных и фармацевтических производствах, требующих стерильной рабочей зоны, без прямого контакта с пациентом.

Особенности

- Соответствие требованиям GMP для фармацевтического производства.
- Микропроцессорная система управления вентилятором SintelL-1 снижает энергопотребление, уровень шума и помехи.
- Система статической стабилизации расхода воздуха AIS LS обеспечивает постоянный баланс внутри рабочей камеры.
- HEPA-фильтры класса H14 с герметичным креплением.
- Фронтальное распашное стекло с газовыми амортизаторами и фиксацией в открытом положении.
- LED-освещение рабочей камеры с регулировкой яркости.
- Рабочая камера и столешница из нержавеющей стали AISI 316 L.
- Встроенный блок УФ-облучения с защитным кожухом из нержавеющей стали AISI 316 L.
- Подставка с винтовыми опорами и транспортировочными колёсами.

Стандартное исполнение

Рабочая камера

- Лицевое стекло – распашное, закалённое, механизм с газовыми амортизаторами.
- Демпфер для предотвращения удара при закрытии лицевого стекла.
- Закалённые боковые стёкла.

- Наклонная лицевая поверхность бокса.
- Светодиодное освещение рабочей камеры.
- 2 розетки в рабочей камере (справа на задней стенке).
- Ламинаризатор воздушного потока из мелкоячеистой полимерной сетки.
- Задняя стенка и столешница из нержавеющей стали AISI 316 L.

Блок УФ-облучения

- Блок расположен в верхней части задней стенки рабочей камеры, защищён кожухом из нержавеющей стали AISI 316 L.

Система очистки воздуха

- Приточный фильтр G4 и HEPA-фильтр H14 для очистки поступающего воздуха.
- HEPA-фильтр H14 для очистки удаляемого воздуха.

Система управления

- Микропроцессорная электроавтоматика.
- Пульт управления с ЖК-дисплеем.
- Датчики параметров воздушных потоков и положения лицевого стекла.
- Индивидуальные предохранители на линию питания основных функций бокса и розетки.
- Несъёмный кабель питания.

Элементы для проверки

- Штуцер отбора проб воздуха под фильтром G4 для проверки целостности HEPA-фильтра.

Подставка

- Рамочная с полкой для ног.
- Транспортировочные колёса для перемещения.
- Винтовые опоры для стационарной установки.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размеры корпуса (Ш × Г × В без подставки / с подставкой), мм | 1 500 × 670 × 1 097 / 1 752 |
| Мощность лампы УФ-облучения, Вт | 30 |
| Класс чистоты воздуха по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 | 5 ISO; ISO M (20; ≥ 5 мкм); LSAPC |
| Направление движения воздуха | нисходящий однонаправленный (ламинарный) в рабочей камере; поток через рабочий проём наружу |
| Класс фильтра грубой очистки | G4 |
| Класс HEPA-фильтра | H14 > |

Преимущества

- Соответствие требованиям GMP для фармацевтического производства.
- Создание беспылевой и абактериальной воздушной среды в рабочей зоне.
- Защита материала и оборудования от внешнего и перекрёстного загрязнения.
- Механизм подъёма фронтального стекла с фиксацией в двух положениях облегчает обработку рабочей камеры дезинфицирующими растворами.
- Наклон передней панели увеличивает обзор рабочей зоны и полезную площадь столешницы.
- Все системы электроуправления вынесены за пределы корпуса для лёгкости доступа и дезинфекции.
- Микропроцессорная система управления вентилятором SintelL-1 снижает энергопотребление и уровень шума.
- Система статической стабилизации воздуха AIS LS обеспечивает постоянный воздушный баланс в рабочей камере.
- Блок освещения вынесен за пределы рабочей камеры, не создаёт турбулентности воздушного потока.
- Панель управления с ЖК-дисплеем отображает режимы работы, включение систем и таймер УФ-обработки.
- Фильтры HEPA H14 закреплены с помощью пружин для полной герметичности на весь срок эксплуатации.
- Подставка с винтовыми и колёсными опорами обеспечивает стационарную фиксацию и удобное перемещение бокса.
- Встроенный штуцер для отбора проб воздуха на камере высокого давления под фильтром G4 позволяет проверять целостность HEPA-фильтров.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

| | |
|---|---|
| Бренд | Ламинарные системы |
| Страна бренда | Россия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031312.pdf |
| Класс бокса | ламинарный бокс |
| Размеры бокса | напольный, на раме |
| Есть встроенный УФ-облучатель | да |
| Размеры рабочей зоны, мм | 1 430 × 625 |
| Максимально потребляемая мощность бокса, Вт | 1 000 |
| Освещение рабочей зоны, лк | 750 |
| Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса, м/с | 0,25-0,5 |
| Производительность по чистому воздуху, подаваемому в рабочую камеру бокса, м³/ч | 1 008-1 058 |
| Уровень шума, дБ | 59 |
| Габариты, мм | 1 500 × 670 × 1 752 |
| Вес, кг | 167 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | до 1 000 |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.