

## Лампа Вуда НВ-Мед ОЛДД-01

Прочее оборудование



### Ваша цена

Розница  
**2 400 руб.**

Оптовая цена  
**1 900 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

**Наличие регистрационного удостоверения**

## Описание

### Лампа Вуда НВ-Мед ОЛДД-1

☒☒☒☒ Лампа Вуда ОЛДД-1 представляет собой люминесцентный диагностический светильник, принцип действия которого основан на излучении света в узком длинноволновом спектре ультрафиолетового диапазона и почти не дающий видимого света. Часто её называют лампой чёрного света. Рабочая длина волны 365 нм. Спектральный диапазон возбуждения люминесценции: 320-400 нм. ☒☒☒

☒☒☒☒ Предназначен для диагностики состояния кожи, в том числе микозов — грибковых заболеваний и некоторых видов дерматозов. Аппарат используется в ветеринарии и косметологических кабинетах. По свечению кожи под воздействием излучения этого прибора можно определить её состояние. Так, здоровая нормальная кожа даёт светло-синее свечение, фиолетовое говорит о чувствительной, индиго о сухой коже. Белым свечением лампа выделяет воспалённые участки кожи, а зеленоватым грибковые поражения. Её также используют для исследования поражённых участков бровей, ресниц, волосистой части головы, пушковых волос, ногтей. ☒☒☒

☒☒☒☒ Перед началом диагностики кожу пациента тщательно очищают, глаза защищают от прямого воздействия лампы. Обследование проводится в полной темноте с расстояния 15–20 см, время воздействия не более 2 минут. УФ-облучённость контролируемой поверхности на расстоянии 0,15 м от светофильтра составляет 5 Вт/м<sup>2</sup>. ☒☒☒

☒☒☒☒ Источником ультрафиолетового света является **специальная лампа мощностью 9 Вт**. ☒☒☒

☒☒☒☒ Габариты осветительного блока: 40×52×270 мм, блока питания: 60×75×85 мм. Масса осветителя: 0,8 кг, блока питания: 0,25 кг. ☒☒☒

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	НВ-Мед
Страна бренда	Россия
Отрасли	Здравоохранение, Для кабинета дерматолога
Габариты, мм	40×52×270

Вес, кг	1.05
---------	------

Электропитание, В	220±22
-------------------	--------

Потребляемая мощность, Вт	50 ВА
---------------------------	-------

Страна производства	Китай
---------------------	-------

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.