

## Логгер данных температуры и влажности Testo 176 H2

USB-логгеры    Арт. 0572 1766



- Измеряет: температуру, влажность
- Особенности: 4-канальный, 2 внешних зонда, без дисплея
- Диапазон измерения, °C: -20...+70
- Диапазон измерения, % ОВ: 0...100



Под заказ

### Описание

#### Логгер данных температуры и влажности Testo 176 H2

Testo 176 H2 — это четырёхканальный логгер данных температуры и влажности. Он оснащён двумя разъёмами для внешних зондов температуры или температуры и влажности, которые можно подобрать в соответствии с индивидуальными требованиями.

Внешние зонды необходимо приобрести отдельно.

У логгера нет дисплея, а корпус выполнен из металла (уровень защиты от воды и пыли IP 65).

Большой объем памяти рассчитан на запись 2 млн. значений. Частоту измерений можно менять от 1 секунды до 24 часов.

Для конфигурации логгера потребуется USB-кабель, который нужно приобрести отдельно. Передача данных на компьютер возможна либо с помощью USB-кабеля, либо SD-карты (также приобретается отдельно).

Внесён в Государственный реестр средств изменений.

Работает от батареек типа AA, батарейка входит в комплект. Одного комплекта батареек (1 шт.) хватает примерно на восемь лет работы. Батарейку легко можно заменить самостоятельно.

### Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0572 1766
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Измеряет	температуру, влажность
Особенности	4-канальный, 2 внешних зонда, без дисплея
Диапазон измерения, °C	-20...+70
Погрешность, °C	±0,2 °C (-20 ... +70 °C) ± 0,1; ±0,4 °C (в ост.

диапазоне)  $\pm 0,1$ 

<b>Разрешение, °C</b>	0,1
<b>Диапазон измерения, % ОВ</b>	0...100
<b>Разрешение, % ОВ</b>	0,1
<b>Габариты, мм</b>	103×63×33
<b>Вес, кг</b>	0.43

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.