

## Медицинский орбитальный шейкер ELMi S-3M.A10

Медицинские встряхиватели



### Ваша цена

Розница  
**85 242 руб.**

Оптовая цена  
**81 660 руб.**



Под заказ

НДС не облагается

## Описание

### Медицинский орбитальный шейкер ELMi S-3M.A10

Орбитальный шейкер ELMi S-3M.A10 — современное лабораторное устройство, предназначенное для перемешивания и взбалтывания биологических жидкостей и растворов в пробирках, колбах, чашках Петри и другой лабораторной посуде с плоским дном. Применяется в микробиологии, вирусологии, биохимии, биологии и других областях лабораторных исследований.

Шейкер оснащён цифровой системой управления оборотами и позволяет точно настраивать скорость вращения платформы от плавного до высокоинтенсивного перемешивания. Благодаря широкому диапазону скоростей устройство подходит как для работы с колбами, так и для пробирок. Минимальные габариты и бесшумная работа делают шейкер удобным для использования в любом лабораторном пространстве.

### Особенности

- Цифровая система управления скоростью и временем работы.
- Световая индикация скорости и времени вращения платформы.
- Звуковая сигнализация окончания цикла.
- Энергонезависимая память для сохранения настроек.
- Магнитное крепление колб и лабораторной посуды различных форм и размеров.
- Бесшумная работа и компактные габариты.
- Простая и надёжная панель управления.

### Режимы работы

- Орбитальное вращение платформы.
- Автореверс — циклы из вращения по и против часовой стрелки.
- Возвратно-поступательный режим с регулируемым углом поворота.
- Вибрационный режим, имитирующий встряхивание.

### Расширенные возможности программирования

- Создание до 4 различных фаз перемешивания.
- Настройка характера и продолжительности перемешивания для каждой фазы.
- Возможность комбинирования и зацикливания программ.

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Размер рабочей платформы (Д × Ш)	235 × 355 мм
Амплитуда вращения платформы	10 мм
Скорость вращения платформы	10 – 500 об/мин
Дискретность установки скорости	1 об/мин
Максимальный вес загрузки платформы	5 кг
Таймер обратного отсчёта	1 минута – 99 часов

Дискретность установки таймера	1 минута
Тип движения платформы	орбитальное, с автореверсом, отключаемое
Температура окружающей среды	от +10 до +45 °С

## Преимущества

- Задание и отображение скорости и времени вращения платформы на световых индикаторах.
- Звуковая индикация окончания времени вращения.
- Энергонезависимая память, сохраняющая установленные параметры скорости и времени вращения.
- Минимальные размеры, экономящие рабочее место.
- Крепление колб с помощью магнитных упоров, позволяющее устанавливать любую лабораторную посуду различных форм и габаритов.
- Бесшумный в работе, имеет минимальные габариты, удобную и простую панель управления.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	ELMI
<b>Страна бренда</b>	Латвия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010004258.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010004258.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004258.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010004258.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	360 × 280 × 100
<b>Вес, кг</b>	6.3
<b>Электропитание, В</b>	220, через адаптер 24
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	не более 24
<b>Страна производства</b>	Латвия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.