

Механические весы OHAUS Triple Beam Dial-O-Gram 1650-00

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 80000006



- Тип весов: механические
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 610
- Дискретность, г: 0,1
- Калибровка: внешняя



Под заказ

Описание

Механические весы OHAUS Triple Beam Dial-O-Gram 1650-00

Эталон, по которому оценивают все остальные модели весов.

Эффективное магнитное успокоение – время стабилизации втрое меньше, чем у любых других трехрычажных весов на рынке.

Удобство считывания показаний на круговой шкале.

Головка противовеса для быстрой установки нуля, самовыравнивающееся коромысло.

Режимы применения

Взвешивание.

Дисплей

Легкочитаемые многоуровневые шкалы с насечками и круговые шкалы.

Эксплуатация

Неприменимо.

Связь

Неприменимо.

Материалы конструкции

Металлические основание и коромысло, весовая платформа из нержавеющей стали.

Преимущества

Преимущества OHAUS Triple Beam Dial-O-Gram 1650-00

- Головка противовеса для быстрой установки нуля.
- Чёткая фиксация положения подвижной гири для получения воспроизводимых результатов.
- Самовыравнивающееся коромысло.
- Магнитная система успокоения для гашения колебаний и увеличения скорости взвешивания.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

| | |
|--|--------------|
| Артикул | 80000006 |
| Бренд | OHAUS |
| Страна бренда | США |
| Сортировка по популярности МСК | 21170 |
| Сортировка по популярности РНД | 21170 |
| Тип весов | механические |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 610 |
| Дискретность, г | 0,1 |
| Линейность, ± г | 0,1 |
| Калибровка | внешняя |
| Размер платформы, мм | 152 |
| Габариты, мм | 168×451×161 |
| Вес, кг | 1.7 |
| Страна производства | Китай |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.