

## Облучатель-рециркулятор Armed 2-130 МТ

Бактерицидные облучатели закрытого типа

Арт. 1701901



- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 30
- Производительность, м³/ч: 60
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 15-20
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2020/9629 от 13.05.2022

## Описание

### Облучатель-рециркулятор Armed 2-130MT

Armed 2-130 МТ — это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в любых помещениях в присутствии людей. Подходит для учреждений с большой проходимостью людей.

Корпус рециркулятора выполнен из металла и поликарбонатного стекла.

Рециркулятор оснащен двумя УФ-лампами с цоколем G13 мощностью 30 Вт каждая. Срок службы ламп — не более 8000 часов. Производительность облучателя — 60-90 м³/ч.

Устройство оборудовано индикатором выработки ресурса УФ-ламп и цифровым таймером отложенного автоматического отключения.

## Преимущества

### Преимущества рециркулятора Armed 2-130MT

- Бесшумен в работе.
- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99%).
- На лицевой панели предусмотрен удобный таймер установки времени работы.
- Цифровой счётчик фиксирует отработанное время УФ-лампы.
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену или подставку.

## Характеристики

| Параметр:               | Показатель: |
|-------------------------|-------------|
| Артикул                 | 1701901     |
| Бренд                   | Армед       |
| Страна бренда           | Россия      |
| Количество УФ-ламп, шт. | 2           |

|                                                |                                          |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Мощность одной УФ-лампы, Вт                    | 30                                       |
| Производительность, м³/ч                       | 60                                       |
| Рекомендуемый объем помещений, м³              | 60-90                                    |
| Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м² | 15-20                                    |
| Способ крепления                               | на подставку, на стену                   |
| Уровень шума, дБ                               | 40                                       |
| Срок службы УФ-ламп, часов                     | 8000                                     |
| Лампы входят в комплект                        | да, входят                               |
| Дополнительные опции                           | с таймером, со счётчиком наработки часов |
| Габариты, мм                                   | 1170×110×175                             |
| Вес, кг                                        | 4.6                                      |
| Электропитание, В                              | 220                                      |
| Потребляемая мощность, Вт                      | 61                                       |
| Страна производства                            | Китай                                    |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.