

Облучатель-рециркулятор Armed CH 211-115 M/1

Бактерицидные облучатели закрытого типа Арт. 1461201



- Количество УФ-ламп, шт.: 2
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 60
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 15-20
- Способ крепления: на подставку, на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

РЗН 2015/3221 от 27.02.2024

Описание

Облучатель-рециркулятор Armed CH 211-115 M/1

Armed CH 211-115 M/1 – это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в любых помещениях в присутствии людей. Подходит для небольших помещений, в том числе жилых комнат.

Корпус рециркулятора выполнен из металла. Минималистичный дизайн позволит вписаться в любой интерьер.

Рециркулятор оснащен двумя УФ-лампами с цоколем G13 мощностью 15 Вт каждая. Срок службы ламп – не более 8000 часов. Производительность облучателя – 60 м³/ч.

Высокая эффективность достигнута за счет компактных размеров корпуса, где воздушный поток проходит очень близко к лампам. При этом высокой скорости работы вентилятора не требуется.

Преимущества

Преимущества Armed CH 211-115 M/1

- Бесшумен в работе.
- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену или подставку.
- Конструкция новых рециркуляторов максимально проста и надёжна.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|-------------------------|-------------|
| Артикул | 1461201 |
| Бренд | Армед |
| Страна бренда | Россия |
| Количество УФ-ламп, шт. | 2 |

| | |
|--|------------------------|
| Мощность одной УФ-лампы, Вт | 15 |
| Производительность, м ³ /ч | 60 |
| Рекомендуемый объем помещений, м ³ | 60 |
| Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ² | 15-20 |
| Способ крепления | на подставку, на стену |
| Уровень шума, дБ | 50 |
| Срок службы УФ-ламп, часов | 8000 |
| Лампы входят в комплект | да, входят |
| Габариты, мм | 635×170×136 |
| Вес, кг | 3.8 |
| Габариты в упаковке, см | 73×18.5×16.5 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 40 |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.