

Облучатель-рециркулятор Кронт Дезар-4

Бактерицидные облучатели закрытого типа



Ваша цена

Розница
16 300 руб.

Оптовая цена
15 500 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 3
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 15
- Производительность, м³/ч: 100
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м²: 35
- Способ крепления: на подставку
- Лампы входят в комплект: да, входят

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены
- Популярное

Описание

Облучатель-рециркулятор Кронт «Дезар-4»

Бактерицидный рециркулятор «Дезар-4» (полное название «ОРУБп-3-3-КРОНТ Дезар-4») – это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Смонтирован на передвижной подставке.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСР 2011/11388 от 06.06.2016.

Рециркулятор оснащён тремя УФ-лампами мощностью 15 Вт каждая. Срок службы ламп – не более 9000 часов. Производительность облучателя – 100 м³/ч. Эффективность обеззараживания – 99,0 %.

. На лицевой панели расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решётки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защёлок-фиксаторов. Защитную решётку и решётку-фильтродержатель можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Особенности конструкции

- Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли).
- Фиксация отработанного времени источников излучения – цифровой счётчик, обнуление при замене источников излучения.
- Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения.
- Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха – световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.
- Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

С рециркулятором поставляется комплект воздушных сменных фильтров:

- Фильтр воздушный сменный: 12 шт.
- Фильтр воздушный угольный сменный: 1 шт.

Рециркулятор «Дезар-4» поставляется с передвижной подставкой на колёсиках. Если вам нужен настенный вариант, то обратите внимание на модель «Дезар 3», которая имеет такие же характеристики, но вешается на стену.

Преимущества

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 99%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Средний срок службы: 5 лет.
- Удобная передвижная подставка.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000023123.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000023123.pdf
Количество УФ-ламп, шт.	3
Мощность одной УФ-лампы, Вт	15
Производительность, м ³ /ч	100
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м ²	35
Способ крепления	на подставку
Уровень шума, дБ	40
Срок службы УФ-ламп, часов	9000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с фильтром, со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	990×370×170
Вес, кг	10
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	60

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.