

## Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар-801

Бактерицидные облучатели закрытого типа



### Ваша цена

Розница  
**7 000 руб.**

Оптовая цена  
**6 650 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Количество УФ-ламп, шт.: 1
- Мощность одной УФ-лампы, Вт: 25
- Производительность, м<sup>3</sup>/ч: 80
- Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м<sup>2</sup>: 27
- Способ крепления: на стену
- Лампы входят в комплект: да, входят

## Описание

### Облучатель-рециркулятор КРОНТ Дезар–801

Бактерицидный рециркулятор КРОНТ Дезар–801 – это облучатель закрытого типа, который может применяться для обеззараживания воздуха в помещениях в присутствии людей. Вешается на стену.

Рециркулятор оснащён одной УФ-лампой мощностью 25 Вт. Срок службы лампы – не более 8 000 часов. Производительность облучателя – 80 м<sup>3</sup>/ч. Эффективность обеззараживания – 95,0 %.

На лицевой панели рециркулятора расположен цифровой таймер, на котором отображается количество отработанных часов, что удобно для контроля ресурса ламп.

Оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решётки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решётки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защёлк-фиксаторов. Защитную решётку и решётку-фильтродержатель можно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

#### Особенности конструкции

- Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли).
- Фиксация отработанного времени источников излучения – цифровой счётчик, обнуление при замене источников излучения.
- Светозащитные перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения.
- Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха – световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов.
- Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешёнными в РФ дезинфицирующими средствами.

## Преимущества

- Высокая эффективность обеззараживания воздуха (до 95%).
- Абсолютно безопасен для людей.
- Предусмотрены крепежи для установки на стену.
- Средний срок службы: 5 лет.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	КРОНТ
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031061.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010031061.pdf</a>
Количество УФ-ламп, шт.	1
Мощность одной УФ-лампы, Вт	25
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	80
Площадь помещения (при высоте потолка 3 м), м <sup>2</sup>	27
Способ крепления	на стену
Уровень шума, дБ	45
Срок службы УФ-ламп, часов	8 000
Лампы входят в комплект	да, входят
Дополнительные опции	с фильтром, со счётчиком наработки часов
Габариты, мм	700 × 230 × 100
Вес, кг	3,5
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	50
Страна производства	Россия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.