

## Офтальмологическая бинокулярная лупа HEINE С 2.3х-340 на головном обруче Lightweight

Офтальмологические наборы, линзы и оправы

Арт. С-000.32.230



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение



### Описание

#### Офтальмологическая бинокулярная лупа HEINE С 2.3х-340

Офтальмологическая бинокулярная лупа HEINE С 2.3х-340 – лёгкая многоцелевая оптическая система для проведения диагностических, стоматологических и лабораторных исследований с увеличением 2.3х. Лупа обеспечивает чёткое и детализированное изображение исследуемой области и подходит для продолжительной ежедневной работы.

Оптическая система выполнена на основе линз из кварцевого стекла с защитой от царапин и многослойным просветляющим покрытием, благодаря чему достигается высокая прозрачность изображения, точная цветопередача и минимизация оптических искажений.

Бинокулярная конструкция оснащена независимо регулируемые механизмами настройки межзрачкового расстояния, позволяющими точно совмещать оптику под индивидуальные особенности пользователя. Рабочее расстояние модели составляет 340 мм, что обеспечивает удобное положение врача во время проведения манипуляций и осмотров.

Лупа отличается малым весом – всего 46 г. Гибкие подпружиненные дужки адаптируются к анатомическим особенностям пользователя и обеспечивают надёжную фиксацию без избыточного давления. Лёгкая металлическая оправа повышает комфорт эксплуатации при длительном использовании.

HEINE С 2.3х-340 подходит для применения в стоматологических кабинетах, зуботехнических лабораториях, офтальмологии и общемедицинской практике. Также доступна версия HEINE С 2.3 К с креплением на облегчённом обруче.

#### Особенности

- Бинокулярная оптическая система с увеличением 2.3х.
- Рабочее расстояние 340 мм.
- Линзы из кварцевого стекла.
- Многослойное просветляющее покрытие линз.
- Защита линз от царапин.
- Чёткое и чистое изображение без выраженных искажений.
- Независимая регулировка межзрачкового расстояния.
- Точная настройка оптики под пользователя.
- Лёгкая металлическая оправа.
- Подпружиненные гибкие дужки.
- Адаптация конструкции к анатомическим особенностям пользователя.
- Надёжная и комфортная фиксация на голове.
- Миниатюрная конструкция.
- Малый вес – всего 46 г.
- Подходит для длительной ежедневной работы.
- Многоцелевое применение в медицине и стоматологии.
- Доступна версия С 2.3 К с креплением на облегчённом обруче.
- Возможность работы без очков при использовании серии С 2.3 К.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Увеличение	2.3х

Рабочее расстояние	340 мм
Материал линз	Кварцевое стекло
Покрытие линз	Многослойное просветляющее
Защита линз	Защита от царапин
Регулировка межзрачкового расстояния	Независимая
Материал оправы	Металл
Вес	46 г
Тип фиксации	Подпружиненные гибкие дужки
Дополнительная версия	С 2.3 К с облегчённым обручем

## Преимущества

- Бинокулярная оптическая система обеспечивает объёмное и естественное восприятие рабочей области.
- Увеличение 2.3× позволяет проводить точные диагностические и лечебные манипуляции.
- Рабочее расстояние 340 мм способствует комфортному положению врача во время работы.
- Линзы из кварцевого стекла обеспечивают высокую прозрачность и точность изображения.
- Многослойное покрытие линз улучшает светопропускание и снижает блики.
- Защитное покрытие линз повышает устойчивость к царапинам.
- Чёткое и контрастное изображение облегчает визуализацию мелких деталей.
- Независимая регулировка межзрачкового расстояния обеспечивает точное совмещение оптики.
- Миниатюрная конструкция не ограничивает обзор рабочей зоны.
- Малый вес – всего 46 г – снижает нагрузку при длительном использовании.
- Подпружиненные гибкие дужки адаптируются к индивидуальным анатомическим особенностям пользователя.
- Надёжная фиксация обеспечивает комфортную работу без смещения лупы.
- Лёгкая металлическая оправка повышает удобство ежедневной эксплуатации.
- Подходит для использования в офтальмологии, стоматологии и общей медицинской практике.
- Оптимальна для работы в зуботехнических лабораториях.
- Подходит для продолжительных диагностических и лечебных процедур.
- Возможность выбора версии с облегчённым обручем С 2.3 К.
- Может использоваться пользователями, работающими без очков.
- Высокая точность визуализации повышает качество диагностики и манипуляций.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	C-000.32.230
Бренд	HEINE Optotechnik
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039910.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039910.pdf</a>
Вес, кг	0.046
Страна производства	Германия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.