

Офтальмологическая бинокулярная лупа HEINE С 2.3х-450 на головном обруче Lightweight

Офтальмологические наборы, линзы и оправы Арт. С-000.32.231



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Офтальмологическая бинокулярная лупа HEINE С 2.3х-450

Офтальмологическая бинокулярная лупа HEINE С 2.3х-450 – лёгкая многоцелевая оптическая система с увеличением 2.3х и рабочим расстоянием 450 мм, предназначенная для выполнения высокоточных диагностических и манипуляционных процедур в медицинской и стоматологической практике.

Оптическая система обеспечивает чёткое и контрастное изображение благодаря линзам из кварцевого стекла с многослойным покрытием и защитой от царапин. Это позволяет получать стабильную визуализацию без искажений при длительной работе.

Конструкция лупы предусматривает независимую регулировку межзрачкового расстояния, что обеспечивает точное совмещение оптических осей под индивидуальные особенности пользователя. Лёгкая металлическая оправка и анатомически адаптированные элементы конструкции обеспечивают комфорт при длительном использовании.

Модель отличается малым весом – всего 46 г, что снижает нагрузку на пользователя и повышает удобство при длительных процедурах. Подпружиненные гибкие дужки обеспечивают надёжную фиксацию и адаптацию к форме головы.

Лупа HEINE С 2.3х-450 подходит для применения в зуботехнических лабораториях, стоматологии, офтальмологии и общемедицинских исследованиях. Рабочее расстояние 450 мм обеспечивает дополнительную свободу движений и удобство работы в различных клинических сценариях.

Особенности

- Бинокулярная оптическая система с увеличением 2.3х.
- Рабочее расстояние 450 мм.
- Линзы из кварцевого стекла.
- Многослойное оптическое покрытие линз.
- Защита линз от царапин.
- Чёткое и контрастное изображение без искажений.
- Независимая регулировка межзрачкового расстояния.
- Точная настройка оптики под пользователя.
- Лёгкая металлическая оправка.
- Гибкие подпружиненные дужки анатомической формы.
- Надёжная фиксация без давления при длительном использовании.
- Малый вес – всего 46 г.
- Миниатюрная и эргономичная конструкция.
- Подходит для длительной ежедневной работы.
- Многоцелевое применение в медицине и стоматологии.
- Универсальность применения в лабораторной практике.
- Доступна версия с облегчённым обручем С 2.3 К.
- Возможность работы без очков при использовании версии С 2.3 К.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Увеличение	2.3х
Рабочее расстояние	450 мм

Материал линз	Кварцевое стекло
Покрытие линз	Многослойное просветляющее
Защита линз	Защита от царапин
Регулировка межзрачкового расстояния	Независимая
Материал оправы	Металл
Тип фиксации	Подпружиненные гибкие дужки
Дополнительная версия	С 2.3 К с облегчённым обручем

Преимущества

- Бинокулярная оптическая система обеспечивает стереоскопическое восприятие и высокую точность визуализации.
- Увеличение 2.3× позволяет выполнять тонкие и высокоточные манипуляции.
- Рабочее расстояние 450 мм обеспечивает увеличенную свободу движений врача.
- Кварцевые линзы обеспечивают высокую прозрачность и естественную цветопередачу.
- Многослойное оптическое покрытие повышает контрастность изображения.
- Защитное покрытие линз снижает риск механических повреждений и царапин.
- Чёткое изображение без искажений улучшает точность диагностики.
- Независимая регулировка межзрачкового расстояния обеспечивает индивидуальную настройку оптики.
- Лёгкая конструкция снижает нагрузку при длительной работе.
- Вес всего 46 г обеспечивает комфорт при продолжительном использовании.
- Подпружиненные гибкие дужки адаптируются к анатомии пользователя.
- Надёжная фиксация исключает смещение лупы во время работы.
- Металлическая оправа обеспечивает прочность и долговечность конструкции.
- Миниатюрный дизайн не ограничивает поле обзора.
- Подходит для длительных хирургических и диагностических процедур.
- Универсальное применение в различных областях медицины.
- Снижает зрительное напряжение при длительной работе.
- Обеспечивает стабильное качество изображения на всём рабочем расстоянии.
- Возможность использования версии С 2.3 К с облегчённым креплением.
- Подходит для работы без очков при использовании совместимых систем.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	С-000.32.231
Бренд	HEINE Optotechnik
Страна бренда	Германия
Отрасли	Для кабинета офтальмолога
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010039911.pdf
Вес, кг	0.046
Страна производства	Германия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.