

## Операционный стол Mindray HyBase V8

Операционные столы



**mindray**

Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Операционный стол Mindray HyBase V8

Mindray HyBase V8 – инновационный электрогидравлический операционный стол, сочетающий высокую грузоподъемность (до 460 кг) и расширенную функциональность в одном устройстве. Благодаря интеллектуальным системам безопасности и модульному дизайну он идеально подходит для современных гибридных операционных.

Хирургические процедуры становятся всё более сложными, поэтому в современной операционной необходим универсальный операционный стол, который можно мгновенно адаптировать в зависимости от ситуации, повышая уровень предоставления медицинских услуг.

Особенности

- Максимальная нагрузка – до 460 кг.
- Продольное смещение – до 350 мм; свободный доступ к С-дуге.
- Высота: от 595 мм (нейрохирургия) до 1095 мм (ортопедия).
- Интеллектуальная защита от столкновений.
- 18 регулировок, включая почечный валик, ножные секции и функцию E-drive.
- Беспроводной Bluetooth-пульт управления.
- Модульная столешница – экономичное решение с возможностью дооснащения.
- Подходит для эндоскопических и малоинвазивных операций.
- Высокое качество визуализации при рентген-контроле.
- Двухнаправленное продольное смещение: 190 мм к голове, 160 мм к ногам.
- Ультратонкое основание (120 мм) – 100% доступ С-дуге.

Двухнаправленный механизм продольного смещения

Смещение в сторону головы: 190 мм. Смещение в сторону ног: 160 мм.

Ультратонкое основание

Обеспечивает полный доступ к С-дуге без ограничений.

Столешница из углеродного волокна

Рентгенопрозрачная столешница обеспечивает наилучшую визуализацию в области сердечно-сосудистой, нейро- и ортопедической хирургии.

Оптимальная стабильность

- Нагрузка – до 460 кг.
- Нормальная и реверсивная ориентация пациента.
- Положение Тренделенбурга и боковой наклон – больше пространства для хирурга.
- Электрический тормоз – высокая устойчивость.
- Электроприводной подъёмник тела для доступа к области почек.

Пульт управления с подсветкой

Пульт управления с подсветкой позволяет видеть в темноте функциональные клавиши и состояние операционного стола.

## Защита IPX5

Защита IPX5 от водяных струй с любого направления.

Защищённость при различных положениях

- Система распознавания модулей предотвращает столкновения секций с полом.
- Автоматическое определение модулей и защита от столкновений с другими частями и покрытием.
- Цветовая индикация наклонов и положения на дисплее.
- Многослойный декомпрессионный матрас снижает давление на тело пациента, особенно при высоком ИМТ.
- Интуитивно понятные символы и логичное размещение органов управления.

## Преимущества

- Максимальная нагрузка — до 460 кг: подходит для всех категорий пациентов.
- Продольное смещение до 350 мм — полный доступ для С-дуги без перемещения пациента.
- Минимальная высота 595 мм — удобно для нейрохирургических операций; максимальная — 1095 мм — для ортопедии.
- 18 электрических регулировок, включая почечный валик и ножные секции.
- Беспроводной Bluetooth-пульт управления с подсветкой для работы в затемнённой операционной.
- Модульная конструкция столешницы — экономичная адаптация под разные типы операций.
- Углеродная столешница (опция) обеспечивает рентгенопрозрачность и отличную визуализацию.
- Ультратонкое основание (120 мм) не мешает работе С-дуги при 360° поворотах.
- Интеллектуальная защита от столкновений и распознавание модулей — безопасность пациента и оборудования.
- Электрический тормоз — надёжная устойчивость стола в любом положении.
- Цветовая индикация углов наклона и предельных значений на дисплее управления.
- Многослойный декомпрессионный матрас снижает давление и предотвращает пролежни у пациентов с любым ИМТ.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Mindray
<b>Страна бренда</b>	Китай
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028236.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010028236.pdf</a>
<b>Габариты, мм</b>	2060 × 520 × 595–1095
<b>Вес, кг</b>	285
<b>Вес в упаковке, кг</b>	350
<b>Габариты в упаковке, мм</b>	225 × 85 × 90
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	500
<b>Страна производства</b>	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного

уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.