

## Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-20

Теплотерапия



- Рабочий объём, л: 20
- Диапазон температуры нагрева, °C: 40-120



Под заказ

### Области применения:

- Здравоохранение

## Описание

### Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-20

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-20 предназначен для разогрева и поддержания рабочей температуры парафина и озокерита при проведении процедур парафинотерапии. Оборудование применяется в медицинских учреждениях, физиотерапевтических кабинетах и косметологических центрах.

Аппарат обеспечивает стабильный температурный режим в диапазоне от +40 до +120 °C и позволяет выполнять подготовку материалов к процедурам без потери эксплуатационных свойств.

Конструкция включает наружный корпус с крышкой, внутреннюю рабочую ёмкость, сливной кран, цифровой индикатор температуры, кнопки управления нагревом и индикатор сети. Нагрев выполняется плоскими нагревателями из миканита с термостатическим контролем.

Внутренняя ёмкость изготовлена из качественного пищевого алюминия и рассчитана на термообработку до 20 л материала. Латунный кран для слива хорошо прогревается и способствует поддержанию текучести парафина или озокерита во время слива.

### Конструкция

- Наружный корпус со стойким порошковым покрытием.
- Крышка.
- Внутренняя рабочая ёмкость из пищевого алюминия.
- Латунный кран для слива парафина и озокерита.
- Плоские нагреватели из миканита с термостатом.
- Кнопки управления температурой.
- Цифровой индикатор температуры.
- Индикатор сети.

### Особенности

- Разогрев и поддержание температуры парафина и озокерита.
- Автоматическое поддержание установленной температуры.
- Плавная регулировка температуры кнопками управления.
- Цифровая индикация температуры на табло.
- Температурный диапазон от +40 до +120 °C.
- Не остывающий латунный кран для удобного слива нагретого материала.
- Рабочая ёмкость объёмом 20 л.
- Высоконадёжные нагревательные элементы.
- Устойчивая стальная конструкция.
- Отечественная запатентованная разработка.
- Эксплуатация допускается только персоналом, прошедшим инструктаж.

### Показания к применению

- Подготовка парафина к процедурам парафинотерапии.
- Подготовка озокерита к теплелечению.
- Поддержание рабочей температуры нагреваемых материалов.
- Проведение физиотерапевтических и косметологических процедур.

## Комплект поставки

- Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-20.
- Руководство по эксплуатации.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Нагреваемый материал	Парафин, озокерит
Материал внутренней ёмкости	Пищевой алюминий
Тип нагревательных элементов	Плоские нагреватели из миканита с термостатом
Наличие сливного устройства	Латунный кран
Нормативный срок службы	5 лет

## Преимущества

- Автоматическое поддержание установленной температуры в процессе работы.
- Плавная регулировка температуры при помощи кнопок управления.
- Диапазон нагрева от +40 до +120 °С для различных режимов парафинотерапии.
- Цифровая индикация температуры для постоянного визуального контроля.
- Внутренняя рабочая ёмкость из качественного пищевого алюминия.
- Вместимость до 20 л нагреваемого материала.
- Латунный сливной кран сохраняет температуру материала во время слива.
- Удобный слив парафина и озокерита без преждевременного затвердевания.
- Плоские нагревательные элементы из миканита обеспечивают равномерный нагрев.
- Термостат способствует стабильному поддержанию температурного режима.
- Стальной корпус с износостойким порошковым покрытием.
- Удобное расположение органов управления и индикаторов.
- Высокая надёжность нагревательной системы при регулярной эксплуатации.
- Подходит для медицинских, физиотерапевтических и косметологических процедур.
- Отечественная запатентованная конструкция.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Мед-Сервис
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Реабилитация, Эстетическая медицина
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010025684.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010025684.pdf</a>
<b>Рабочий объём, л</b>	20
<b>Диапазон температуры нагрева, °С</b>	40-120
<b>Габариты, мм</b>	400×470×450
<b>Вес, кг</b>	16
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1350
<b>Страна производства</b>	Россия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.