

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 (из алюминиевого сплава)

Теплотерапия



- Рабочий объём, л: 40
- Диапазон температуры нагрева, °С: 40-120



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 алюм.

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 алюм. предназначен для разогрева и поддержания рабочей температуры парафина и озокерита при проведении процедур парафинотерапии. Оборудование применяется в физиотерапии, косметологии и медицинской практике.

Аппарат обеспечивает стабильный нагрев материала в диапазоне от +40 до +120 °С и позволяет поддерживать оптимальные параметры для выполнения лечебных и косметологических процедур.

Конструкция включает наружный корпус с крышкой, внутреннюю рабочую ёмкость, сливной кран, цифровой индикатор температуры, кнопки управления нагревом и кнопку включения сети. Температура регулируется плавно и отображается на цифровом табло.

Внутренняя рабочая ёмкость изготовлена из качественного пищевого алюминия и рассчитана на термообработку до 40 л парафина или озокерита. Нагрев выполняется при помощи плоских нагревателей из миканита с термостатическим контролем температуры.

Для удобного слива нагретого материала предусмотрен латунный кран, который сохраняет температуру парафина и озокерита и предотвращает их преждевременное затвердевание.

Конструкция

- Наружный корпус со стойким порошковым покрытием.
- Крышка.
- Внутренняя рабочая ёмкость из пищевого алюминия.
- Латунный кран для слива парафина и озокерита.
- Плоские нагреватели из миканита с термостатом.
- Кнопки регулировки температуры.
- Цифровой индикатор температуры.
- Кнопка включения «Сеть».

Особенности

- Разогрев и поддержание температуры парафина и озокерита.
- Автоматическое поддержание установленной температуры.
- Плавная регулировка температуры.
- Диапазон рабочих температур от +40 до +120 °С.
- Цифровая индикация температуры на табло.
- Рабочая ёмкость объёмом 40 л.
- Латунный кран поддерживает текучесть нагретого материала при сливе.
- Высоконадёжные нагревательные элементы.
- Стальной устойчивый корпус.
- Отечественная запатентованная разработка.

Показания к применению

- Подготовка парафина к проведению процедур парафинотерапии.
- Подготовка озокерита к процедурам теплотечения.
- Поддержание рабочей температуры нагреваемых материалов.
- Проведение физиотерапевтических и косметологических процедур.

Комплект поставки

- Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 алюм.
- Руководство по эксплуатации.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Нагреваемый материал	Парафин, озокерит
Материал внутренней ёмкости	Пищевой алюминий
Тип нагревательных элементов	Плоские нагреватели из миканита с термостатом
Наличие сливного устройства	Латунный кран
Нормативный срок службы	5 лет

Преимущества

- Автоматическое поддержание заданной температуры нагрева.
- Плавная регулировка температуры при помощи кнопок управления.
- Цифровая индикация температуры для постоянного визуального контроля процесса нагрева.
- Диапазон нагрева от +40 до +120 °С для различных режимов парафинотерапии.
- Внутренняя рабочая ёмкость из качественного пищевого алюминия.
- Вместимость до 40 л нагреваемого материала.
- Латунный сливной кран сохраняет текучесть парафина и озокерита при сливе.
- Конструкция крана снижает риск преждевременного затвердевания материала.
- Плоские нагревательные элементы из миканита обеспечивают равномерный нагрев.
- Термостат поддерживает стабильность температурного режима.
- Прочный стальной корпус с износостойким порошковым покрытием.
- Удобное расположение органов управления и индикаторов.
- Высокая надёжность нагревательной системы при длительной эксплуатации.
- Подходит для нагрева как парафина, так и озокерита.
- Предназначен для применения в медицинских и косметологических учреждениях.
- Отечественная запатентованная конструкция.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Мед-Сервис
Страна бренда	Россия
Отрасли	Реабилитация, Эстетическая медицина
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010040640.pdf
Рабочий объём, л	40
Диапазон температуры нагрева, °С	40-120
Габариты, мм	540×540×450
Вес, кг	18
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	1500
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.