

## Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 нерж (из нержавеющей стали)

Теплотерапия



- Рабочий объём, л: 40
- Диапазон температуры нагрева, °C: 30-80



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 нерж.

Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 нерж. предназначен для нагрева лечебной грязи и поддержания заданного температурного режима во время проведения медицинских и косметологических процедур. Устройство обеспечивает равномерную термообработку материала и поддерживает температуру в диапазоне от +30 до +80 °C.

Конструкция аппарата включает наружный корпус с термостойкой крышкой, внутреннюю рабочую ёмкость, систему управления температурой, цифровой индикатор температуры и сетевой переключатель. Нагретая лечебная грязь сохраняет необходимые рабочие параметры для дальнейшего использования в процедурной практике.

Внутренняя рабочая ёмкость изготовлена из нержавеющей стали и рассчитана на термообработку до 40 л лечебной грязи. Нагрев осуществляется при помощи плоских нагревательных элементов из миканита с термостатическим контролем температуры.

Внешний корпус выполнен из прочной стали с порошковым покрытием, устойчивым к эксплуатационным нагрузкам. В нижней части корпуса расположены кнопки плавной регулировки температуры и цифровой термометр для отображения текущих параметров нагрева.

#### Конструкция

- Наружный корпус с порошковым покрытием.
- Термостойкая крышка.
- Внутренняя рабочая ёмкость из нержавеющей стали.
- Плоские нагреватели из миканита с термостатом.
- Кнопки регулировки температуры.
- Цифровой индикатор температуры.
- Переключатель «Сеть».

#### Особенности

- Предназначен для нагрева и поддержания температуры лечебной грязи.
- Автоматическое поддержание установленной температуры.
- Плавная регулировка температуры кнопками управления.
- Диапазон рабочих температур от +30 до +80 °C.
- Цифровая индикация температуры на табло.
- Рабочая ёмкость из нержавеющей стали.
- Высоконадёжные нагревательные элементы из миканита.
- Стальной устойчивый корпус.
- Подходит для медицинских и косметологических процедур.
- Отечественная запатентованная разработка.

#### Показания к применению

- Подготовка лечебной грязи к проведению физиотерапевтических процедур.
- Поддержание рабочей температуры грязелечебных материалов.
- Использование в кабинетах физиотерапии и косметологии.

## Комплект поставки

- Парафинонагреватель Мед-Сервис Каскад-40 нерж.
- Руководство по эксплуатации.

## Технические характеристики

Характеристика	Значение
Нагреваемый материал	Лечебная грязь
Материал внутренней ёмкости	Нержавеющая сталь
Тип нагревательных элементов	Плоские нагреватели из миканита с термостатом
Нормативный срок службы	5 лет

## Преимущества

- Автоматическое поддержание установленной температуры в процессе нагрева лечебной грязи.
- Плавная регулировка температуры при помощи кнопочного управления.
- Цифровая индикация температуры для визуального контроля режима работы.
- Диапазон нагрева от +30 до +80 °С для различных методик термообработки.
- Внутренняя рабочая ёмкость из нержавеющей стали устойчива к нагреву и длительной эксплуатации.
- Рабочий объём до 40 л позволяет подготавливать значительное количество лечебной грязи.
- Плоские нагревательные элементы из миканита обеспечивают равномерный нагрев.
- Термостат поддерживает стабильность установленной температуры.
- Прочный внешний корпус со стойким порошковым покрытием.
- Термостойкая крышка способствует сохранению тепла внутри рабочей ёмкости.
- Удобное расположение органов управления на корпусе аппарата.
- Высокая надёжность нагревательной системы при регулярной эксплуатации.
- Подходит для использования в медицинских и косметологических учреждениях.
- Отечественная запатентованная конструкция.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Мед-Сервис
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Реабилитация, Эстетическая медицина
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024046.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024046.pdf</a>
<b>Рабочий объём, л</b>	40
<b>Диапазон температуры нагрева, °С</b>	30-80
<b>Габариты, мм</b>	530×530×530
<b>Вес, кг</b>	25
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	1500
<b>Страна производства</b>	Россия

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.