

Паровой стерилизатор YouJoy BES-12L-LED-B

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. 5010100



Ваша цена

Розница

135 135 руб.

Оптовая цена

129 938 руб.

YOUJOY

В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объём рабочей камеры, л: 12
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø200×360
- Диапазон температур, °C: 121...134

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2010/06272 от 02.03.2010

Описание

Паровой стерилизатор YouJoy BES-12L-LED-B

Модель BES-12-B-LED — это автоклав класса В. Он подходит для ежедневной стерилизации медицинских инструментов абсолютно любой конфигурации и формы без исключений.

В трёх больших лотках размещается до 3 кг инструментов, максимальная длина — 340 мм, максимальная ширина — 160 мм. Обычно за один цикл стерилизуется полный набор необходимых инструментов для одного специалиста.

Современная технология трёхфазного пульсирующего предвакуума гарантирует, что горячий пар проникнет во все полости, тонкие трубочки и пористый материал, а вакуумная сушка обеспечит полную стерильность на завершающей стадии.

Корпус сделан из медицинского пластика, рассчитанного на регулярную обработку дезинфицирующими средствами без появлений изменений цвета и неровностей поверхности.

Мембранная панель управления очень проста, а удобство и наглядность стерилизации обеспечивает LED-дисплей и система звуковой сигнализации.

Полностью автоматическое управление циклом стерилизации позволяет быть на 100% уверенным в качестве стерилизации!

Для регистрации данных о стерилизации предусмотрены порты подключения мини-принтера и USB-адаптера (оба устройства приобретаются отдельно).

Преимущества

Преимущества BES-12L-LED-B

- Тройной цикл предвакуума.
- Пять программ стерилизации (режимы при 121 и 134°C).
- Тесты B&D и VACUUM-тест для подтверждения гарантий качества стерилизации.
- Быстрая программа полной стерилизации требует всего 25 минут.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	5010100
Бренд	YouJoy
Страна бренда	Китай
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	12
Размеры рабочей камеры, мм	Ø200×360
Диапазон температур, °C	121...134
Количество полок	3
Габариты, мм	410×590×410
Вес, кг	48
Потребляемая мощность, Вт	1800
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.