

## Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW15WQDL7

Платформенные весы    Арт. 30424109



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 6, 15
- Дискретность, г: 0,5/1
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

## Описание

```

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<h3>Платформенные весы OHAUS Defender 5000 D52XW15WQDL7 </h3>
</div>
</div>
<div class="content__col">
<div class="content-area">
<p>Многофункциональные настольные весы общего промышленного назначения в корпусе из нержавеющей стали с возможностью промывки.</p>
<p>Удобная в использовании модель оснащена простой клавиатурой и большим дисплеем с подсветкой. Простые текстовые подсказки на дисплее помогают в работе.</p>
<p>Прочная конструкция с платформой и рамой из нержавеющей стали включает датчик веса с классом защиты IP67 и индикатор с классом защиты IP68. Весы Defender отвечают требованиям стандарта NTEP/Measurement Canada или OIML/EC &#40;в зависимости от региона&#41;;</p>
<p>Поддерживают стандартные промышленные режимы взвешивания, библиотека данных на 50000 записей и 1000 профилей пользователей. Поддерживает вывод результатов согласно требованиям GMP/GLP с указанием даты/времени в целях обеспечения прослеживаемости.</p>
<p>Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ &#40;Госреестр СИ&#41;; &#8470; <span><a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/548133" target="_blank" rel="noopener">74252-19</a></span>. Срок свидетельства: до 01.03.2024.</p>
<p><strong>Режимы применения</strong></p>
<p>Взвешивание, подсч<span class="yo_letter">ё</span>т штук, процентное взвешивание, контрольное взвешивание, динамическое взвешивание &#40;удержание показаний&#41;;</p>
<p><strong>Дисплей</strong></p>
<p>ЖК-дисплей с подсветкой, 256x80 пикселей.</p>
<p><strong>Эксплуатация</strong></p>
<p>Встроенный блок питания с кабелем &#40;в комплекте&#41;; или аккумулятор &#40;продается<span class="yo_letter">ё</span> отдельно&#41;;</p>
<p><strong>Связь</strong></p>
<p>Коммуникационный порт RS232 и слот microSD &#40;в комплекте&#41;; второй порт по выбору: RS232/RS485/USB, Ethernet и WiFi/Bluetooth, дискретный ввод/вывод и аналоговый выход &#40;продаются отдельно&#41;; вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.</p>
<p><strong>Материалы конструкции</strong></p>
<p>Платформа и рама из нержавеющей стали марки 304, индикатор IP68 из нержавеющей стали, датчик веса из нержавеющей стали IP67 &#40;один диапазон&#41;; / датчик веса из алюминия &#40;два диапазона&#41;; нескользящие регулируемые резиновые ножки.</p>
</div>
</div>
</div>

```

## Преимущества

## Преимущества OHAUS Defender 5000 D52XW15WQDL7

- Разрешение до 3000e в двух диапазонах.
- Защита от перегрузки до 150 %.
- Дисплей и звуковой сигнал для контрольного взвешивания.
- Блокировка меню.
- Многоязычный интерфейс.
- Настраиваемая фильтрация.
- Индикаторы стабильности, перегруза и недогруза.
- Настройка параметров дисплея.
- Автоматическая печать и тарирование.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30424109
Бренд	OHAUS
Страна бренда	США
Тип весов	платформенные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	6, 15
Дискретность, г	0,5/1
Калибровка	внешняя
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	400×400
Интерфейс	RS-232, RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Защита от пыли и влаги (IP)	IP67
Габариты, мм	934×570×400
Вес, кг	20
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.