

## Портативные весы OHAUS Navigator NVT4201RU

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30456456

### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 4200
- Дискретность, г: 0,1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 2
- Калибровка: внешняя

## Описание

### Портативные весы OHAUS Navigator NVT4201RU

Многоцелевые портативные весы для повседневного использования.

Весы Navigator – это базовое решение для взвешивания по привлекательной цене.

Современные технологии взвешивания позволяют стабилизировать весы менее чем за одну секунду, обеспечивают быстрые и точные результаты взвешивания, повышают эффективность работы оператора, производительность и пропускную способность.

Система защиты предохраняет весы от повреждения при перегрузках, в четыре раза превышающих максимальную нагрузку.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; 76022-19. Срок свидетельства: до 12.09.2024.

Режимы применения

Взвешивание, подсчёт предметов, процентное и контрольное взвешивание.

Дисплей

Жидкокристаллический (ЖК) экран с подсветкой.

Эксплуатация

Блок питания от сети переменного тока (в комплекте) или четыре элемента питания типа С (не входят в комплект).

Связь

RS232, USB или Ethernet (дополнительные принадлежности).

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Navigator NVT4201RU

- Выключатель блокировки меню и режима калибровки.
- Механическая и программная защита от перегруза и недогруза.
- Индикатор стабильности и заряда батареи.
- Автовыключение.
- Выбираемые пользователем параметры печати и передачи данных.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	30456456
Бренд	ОНАУС
Страна бренда	США
Сортировка по популярности МСК	21260
Сортировка по популярности РНД	21260
Тип весов	портативные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	4200
Дискретность, г	0,1
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	2
Калибровка	внешняя
Размер платформы, мм	230×174
Интерфейс	RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция)
Время стабилизации, с	1,5
Габариты, мм	240×250×74
Вес, кг	1.5
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.