

## Портативные весы OHAUS Scout SPX223

Аналитические и лабораторные весы



- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,001
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,02
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)



Под заказ

### Описание

#### Портативные весы OHAUS Scout SPX223

Портативные технические весы, обеспечивающие стабильно точные измерения.

Эти весы отличаются эффективной защитой от перегрузки, наличием нескольких единиц измерения и режимов взвешивания. Эти портативные весы предназначены для работы с высокой производительностью, имеют короткое время стабилизации и высокую точность взвешивания. Весы OHAUS Scout устанавливают новый стандарт взвешивания в лаборатории и на производстве.

Большой дисплей с подсветкой позволяет легко читать результаты в условиях низкой освещённости и на большом расстоянии.

Встроенная защита от перегрузок и ударопрочная чашка дают весам возможность эффективно работать в сложных условиях.

Усовершенствованная технология взвешивания и время установления в пределах одной секунды позволяют ещё больше повысить производительность.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470; 64467-16](#).  
Срок свидетельства: до 29.06.2026.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, суммирование, фиксирование максимального веса

#### Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой.

#### Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

#### Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth® (опции).

#### Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для моделей с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

### Преимущества

## Преимущества OHAUS Scout SPX223

- Индикатор стабильности показаний.
- Конструкция, предусматривающая возможность штабелирования весов.
- Защитный кожух для складирования и хранения (опция; кроме моделей с дискретностью 1 мг).
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Калибровочные гири (поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно).

## Характеристики

| Параметр:                                      | Показатель:   |
|--|---|
| <b>Бренд</b>                                   | OHAUS   |
| <b>Страна бренда</b>                           | США   |
| <b>Тип весов</b>                               | портативные   |
| <b>Наибольший предел взвешивания (НПВ), г</b>  | 220   |
| <b>Дискретность, г</b>                         | 0,001   |
| <b>Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г</b> | 0,02  |
| <b>Воспроизводимость (СКО), г</b>              | 0,002   |
| <b>Линейность, ± г</b>                         | 0,003   |
| <b>Калибровка</b>                              | внешняя   |
| <b>Гиря</b>                                    | 100, 200 г  |
| <b>Класс точности</b>                          | Высокий (II)  |
| <b>Размер платформы, мм</b>                    | 93  |
| <b>Интерфейс</b>                               | RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция) |
| <b>Время стабилизации, с</b>                   | 1,5   |
| <b>Габариты, мм</b>                            | 202×222×103   |
| <b>Вес, кг</b>                                 | 1   |
| <b>Страна производства</b>                     | Китай   |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.