

## Портативные весы OHAUS Scout STX222

Аналитические и лабораторные весы      Арт. 30272127



### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: портативные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 220
- Дискретность, г: 0,01
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 0,2
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Портативные весы OHAUS Scout STX222

Новое поколение весов Scout – новые стандарты взвешивания в лаборатории и на производстве.

Эти портативные весы предназначены для работы с высокой производительностью, имеют короткое время стабилизации и высокую точность взвешивания. Весы OHAUS Scout устанавливают новый стандарт взвешивания в самых разных областях применения. К отличительным особенностям весов также относятся эффективная защита от перегрузок и расширенные возможности подключения.

Большой цветной сенсорный дисплей позволяет без труда управлять весами Scout при помощи информативного меню с пиктограммами, направляя действия пользователя на каждом этапе взвешивания.

Время стабилизации не превышает 1 секунду и способствует повышению производительности на любом производстве. В весах Scout реализована передовая технология взвешивания, что гарантирует воспроизводимые и надёжные результаты.

Превосходная встроенная система защиты от перегрузки, рассчитанная на 10-кратное превышение НПВ, защищает весы в сложных и неблагоприятных условиях. Компактная продуманная конструкция позволяет штабелировать весы при хранении.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [64467-16](#).  
Срок свидетельства: до 29.06.2026.

#### Режимы применения

Взвешивание, подсчёт количества предметов, контрольное и процентное взвешивание, взвешивание животных/динамическое взвешивание, суммирование, определение плотности, фиксирование максимального веса, мольное взвешивание.

#### Дисплей

Полноцветный графический сенсорный VGA-дисплей 4,3 дюйма (109 мм) с регулируемой яркостью.

#### Эксплуатация

Сетевой адаптер (входит в комплект) или четыре батарейки AA (не входят в комплект).

#### Связь

Интерфейс RS232, USB-порт, USB-устройство, Ethernet или Bluetooth® (опции).

#### Материалы конструкции

Корпус из АБС-пластика, чашка из нержавеющей стали, защитный кожух из АБС-пластика (только для

моделей с разрешением 1 мг), крюк для взвешивания под весами, транспортировочный замок, калибровочный замок, паз для противоугонного замка, регулируемые опоры для выставления по уровню, индикатор уровня с подсветкой на передней панели.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Scout STX222

- Индикатор стабильности показаний.
- Конструкция, предусматривающая возможность штабелирования весов.
- Защитный кожух для складирования и хранения (кроме моделей с дискретностью 1 мг).
- Механическая и программная защита от перегрузки/недостаточной нагрузки.
- Индикатор низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение.
- Автоматическое тарирование.
- Калибровочные гири (поставляются с моделями, имеющими НПВ до 620 г включительно).

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:   |
|---|---|
| Артикул                                 | 30272127  |
| Бренд                                   | OHAUS   |
| Страна бренда                           | США   |
| Тип весов                               | портативные   |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г  | 220   |
| Дискретность, г                         | 0,01  |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0,2   |
| Воспроизводимость (СКО), г              | 0,01  |
| Линейность, ± г                         | 0,01  |
| Калибровка                              | внешняя   |
| Гиря                                    | 100, 200 г  |
| Класс точности                          | Высокий (II)  |
| Размер платформы, мм                    | 120   |
| Интерфейс                               | RS-232 (как опция), USB (как опция), Ethernet (как опция) |
| Время стабилизации, с                   | 1   |
| Габариты, мм                            | 202×224×54  |

|         |   |
|---------|---|
| Вес, кг | 1 |
|---------|---|

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Страна производства | Китай |
|---------------------|-------|

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.