

## Порционные весы AnD HT-5000

Аналитические и лабораторные весы

Арт. HT-5000



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Эй энд Ди, Япония

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 5100
- Дискретность, г: 1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Калибровка: внешняя

## Описание

### Порционные весы AnD HT-5000

Серия компактных весов с защитой от перегрузок. Наиболее востребованы в учебных заведениях, а также могут использоваться в качестве весов начального уровня в различных лабораториях.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [75037-19](#).  
Срок свидетельства: до 26.07.2024.

- Химически стойкая платформа из нержавеющей стали SUS304 (модель HT-120).
- Высота символов 15 мм (модель HT-120).
- Длительность работы от батареек примерно 450 часов (при использовании щелочных батареек).
- Прозрачный пластиковый кейс. Позволяет удобно транспортировать весы и предохраняет их от повреждений.
- Работа от 4 батареек типа «AA» или от сетевого адаптера (опция).
- Функция автоматического отключения дисплея.
- Индикация уровня заряда батареек (модель HT-120).
- Пузырьковый уровень и регулировочные ножки для точного взвешивания (модель HT-120).
- Большой выбор единиц измерения: грамм, фунт, унция и фунт-унция.
- Функция тарирования. Вес контейнера для взвешивания исключается нажатием одной клавиши.
- Три цветные полоски в комплекте. Для разделения по классам, группам, вариантам или другим признакам (как правило, при работе в учебных заведениях).
- Устройство против кражи – позволяет фиксировать весы на металлическом тросике.

## Преимущества

### Преимущества AnD HT-5000

- Компактные весы с защитой от перегрузок.
- Удобная транспортировка.
- Пузырьковый уровень, регулировка ножек.
- До 450 часов работы от 4 батареек типа «AA».
- Автоматическое выключение – если сетевой адаптер подключен, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.
- Жидкокристаллический дисплей. Такой тип дисплея является энергосберегающим.
- Процедура калибровки или юстировки осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	HT-5000
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Сортировка по популярности МСК	18100
Сортировка по популярности РНД	18100
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	5100
Дискретность, г	1
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	20
Воспроизводимость (СКО), г	1
Линейность, ± г	2
Калибровка	внешняя
Гиря	F1, F2 - 5 кг
Размер платформы, мм	132×130
Габариты, мм	195×136×44
Вес, кг	0.45
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.