

## Порционные весы AnD NP-30KS

Аналитические и лабораторные весы

Арт. NP-30KS



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Эй энд Ди, Япония

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 30
- Дискретность, г: 20
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 400
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

## Описание

### Порционные весы AnD NP-30KS

Серия порционных весов NP-S, разработанная в Японии.

Весы могут с успехом применяться на предприятиях общественного питания, в магазинах, почтовых отделениях, на заводах и фабриках, в школах, в лабораториях, в офисах и на складах, а также использоваться для домашних нужд.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [75519-19](#).  
Срок свидетельства: до 08.07.2024.

- Химически стойкая платформа из нержавеющей стали (SUS304).
- Быстрая стабилизация — около 1 секунды.
- Длительность работы от батареек примерно 2000 часов (при использовании щелочных батареек).
- Выбор единиц измерения: грамм, фунт, унция и фунт-унция.
- Большой ЖК-дисплей (высота символов 25 мм).
- Прочный корпус, большая платформа.
- Работа от 4 батареек типа «D» или от сетевого адаптера (опция).
- Функция автоматического отключения дисплея.
- Индикация уровня заряда батареек.
- Пузырьковый уровень и регулировочные ножки для точного взвешивания.

## Преимущества

### Преимущества AnD NP-30KS

- Быстрая стабилизация — около 1 секунды.
- До 2000 часов работы от батареек (при использовании щелочных батареек).
- Большой ЖК-дисплей.
- Прочный корпус, большая платформа.
- Автоматическое выключение — если сетевой адаптер подключён, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.
- Жидкокристаллический дисплей. Такой тип дисплея является энергосберегающим.
- Процедура калибровки или юстировка осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	NP-30KS
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Сортировка по популярности МСК	18230
Сортировка по популярности РНД	18230
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	30
Дискретность, г	20
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	400
Калибровка	внешняя
Гиря	M2 – 30 кг
Класс точности	Средний (III)
Размер платформы, мм	230×190
Габариты, мм	265×250×103
Вес, кг	2.1
Страна производства	Китай

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.