

## Порционные весы AnD SK-5001WP

Аналитические и лабораторные весы      Арт. SK-5001WP



### Ваша цена

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Эй энд Ди, Япония

Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: порционные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 5
- Дискретность, г: 1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 20
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Средний (III)

## Описание

### Порционные весы AnD SK-5001WP

Серия SK-WP — это специализированная влагозащищённая модель из нержавеющей стали со степенью защиты IP65.

Компактные весы надёжны и просты в работе. Удобны в работе при частых перемещениях (например, выездная торговля).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): &#8470; [50391-12](#).  
Срок свидетельства: до 23.01.2022.

- Моющаяся и химически стойкая платформа из нержавеющей стали (SUS304).
- Большой ЖК-дисплей (высота символов 25 мм).
- Длительность работы от батареек примерно 1200 часов (при использовании щелочных батареек).
- Работа от 6 батареек типа «D» или от сетевого адаптера (опция).
- Малая площадь основания.
- Прочный корпус, большая платформа.
- Функция автоматического отключения дисплея.
- Индикация уровня заряда батареек.
- Пузырьковый уровень и регулировочные ножки для точного взвешивания.

Специальная форма платформы

При попадании на весы небольшого количества воды она стекает по желобку на платформе. Сток устроен так, чтобы вода стекала не в сторону дисплея. Такой дизайн продлевает срок службы весов.

## Преимущества

### Преимущества AnD SK-5001WP

- Моющаяся и химически стойкая платформа из нержавеющей стали.
- Большой ЖК-дисплей.
- Прочный корпус, большая платформа.
- Пузырьковый уровень, регулировочные ножки.
- Автоматическое выключение — если сетевой адаптер подключён, но никакие операции не выполняются в течение некоторого времени (холостой режим), дисплей автоматически отключается и загорается индикатор режима ожидания.
- Степень защиты IP65.
- Весы с универсальным питанием (сеть и батарейки). Батарейки позволяют работать с весами независимо от сети длительное время. В весах A&D используются батарейки типов D, AA, AAA, C.

- Жидкокристаллический дисплей. Такой тип дисплея является энергосберегающим.
- Процедура калибровки или юстировка осуществляется корректировкой значения показателей весов внешней калибровочной массой.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	SK-5001WP
Бренд	A&D
Страна бренда	Япония
Сортировка по популярности МСК	18320
Сортировка по популярности РНД	18320
Тип весов	порционные
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	5
Дискретность, г	1
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	20
Калибровка	внешняя
Гиря	M1 – 5 кг
Класс точности	Средний (III)
Защита от пыли и влаги (IP)	IP65
Габариты, мм	280×266×146
Вес, кг	2.9
Страна производства	Южная Корея

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.