

## Прецизионные весы OHAUS Pioneer PX4201/E

Аналитические и лабораторные весы

Арт. 30515363

### Ваша цена

Розница  
**0 руб.**

Оптовая цена  
 По запросу



Под заказ



С учетом НДС 22 %

- Тип весов: прецизионные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), г: 4200
- Дискретность, г: 0,1
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 5
- Калибровка: внешняя
- Класс точности: Высокий (II)

## Описание

### Прецизионные весы OHAUS Pioneer PX4201/E

Доступные весы – точные результаты.

Весы серии Pioneer PX – это продуманное сочетание важнейших функций взвешивания и конкурентных характеристик, обеспечивающих высокую точность и повторяемость результатов в условиях исследовательских, академических и промышленных лабораторий. К отличительным особенностям весов серии PX можно отнести доступные цены, интуитивный интерфейс пользователя, двухстрочный дисплей для отображения дополнительной информации, порты USB и RS232 для эффективной передачи данных.

Нижняя часть корпуса весов изготовлена из литого металла, а держатель чашки и грузоприёмная платформа – из нержавеющей стали, что обеспечивает надёжность, практичность и долговечность.

На дисплее модели PX предусмотрена дополнительная строка для вывода информации и указаний. Интерфейс USB/RS232 упрощает подключение. Планка для снятия статических зарядов, повышающая удобство работы (входит в комплект).

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): №8470; 73104-18.  
 Срок свидетельства: до 21.11.2023.

#### Режимы применения

Простое взвешивание, подсчёт количества предметов, процентное взвешивание, взвешивание животных, определение плотности.

#### Дисплей

Жидкокристаллический дисплей (LCD) с подсветкой; вторая строка для отображения дополнительной информации и указаний для пользователя.

#### Эксплуатация

Блок питания переменного тока (в комплекте).

#### Связь

RS232 и USB (стандартно); вывод данных с отметкой времени и даты в формате GLP/GMP.

#### Материалы конструкции

Металлическое основание и пластиковая верхняя часть корпуса, съёмная грузоприёмная платформа из нержавеющей стали, стеклянный защитный кожух, крюк для взвешивания под весами, скоба для противоугонного замка, блокировка калибровки и защитный чехол.

## Преимущества

### Преимущества OHAUS Pioneer PX4201/E

- Выбираемые пользователем настройки яркости дисплея, фильтры адаптации к условиям окружающей среды, точки калибровки, параметры вывода и печати данных.
- Функции автоматического тарирования, автоматического снижения яркости дисплея, программной блокировки меню и восстановления заводских установок.
- Возможность задания идентификаторов проекта и пользователя.
- Программный индикатор перегруза / недогруза.
- Индикатор стабильности.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:  |
|---|--------------|
| Артикул                                 | 30515363     |
| Бренд                                   | OHAUS        |
| Страна бренда                           | США          |
| Сортировка по популярности МСК          | 19810        |
| Сортировка по популярности РНД          | 19810        |
| Тип весов                               | прецизионные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г  | 4200         |
| Дискретность, г                         | 0,1          |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 5            |
| Воспроизводимость (СКО), г              | 0,1          |
| Линейность, ± г                         | 0,2          |
| Калибровка                              | внешняя      |
| Класс точности                          | Высокий (II) |
| Размер платформы, мм                    | 180          |
| Интерфейс                               | RS-232, USB  |
| Время стабилизации, с                   | 1            |
| Габариты, мм                            | 209×321×98   |
| Вес, кг                                 | 3,5          |
| Страна производства                     | Китай        |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.