

## Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300 C1

Пульсоксиметры



- Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.: 30-235
- Диапазон измерения SpO<sub>2</sub>, %: 70-99
- Тип батарейки: AAA, 1,5 В



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Пульсоксиметр ChoiceMMed MD300 C1

Пульсоксиметр MD300 C1 предназначен для определения насыщаемости крови кислородом и частоты сердечных сокращений. Широко применяется в больницах, социальных медицинских организациях, скорой помощи, а также дома

Для управления пульсоксиметром достаточно нажать на одну кнопку. При наличии достаточной пульсовой волны, все результаты измерений выводятся на яркий светодиодный цифровой экран через 10-15 секунд. Пульсоксиметр обладает высокой устойчивостью к помехам от внешнего освещения. Разница в показаниях составляет менее 1 % при проведении измерений в комнате с естественным освещением по сравнению с тёмной комнатой.

Пульсоксиметр не требует обслуживания и проведения периодической калибровки. Прибор работает от двух элементов питания типа AAA, расход которых хватает примерно на тысячу измерений. В комплекте идёт ремешок для крепления прибора на руку, чехол для хранения и переноски и батарейки.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора ФСЗ 2009/03850 от 21.07.2016.

### Преимущества

- Легко читабельный ЖК-дисплей.
- Измерение выполняется непосредственно на пальце.
- Подходит для взрослых и подростков в возрасте от 12 лет.
- Непрерывная работа до 30 часов.
- Низкое потребление энергии.
- Индикатор уровня заряда батареи.
- Автоматическое отключение через 8 секунд.

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Сделано в Китае

Страна бренда

Китай

Отрасли

Для дома, Для кабинета педиатра, Для скорой

помощи

<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010018110.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010018110.pdf</a>
<b>Диапазон измерения ЧСС, уд./мин.</b>	30-235
<b>Диапазон измерения SpO<sub>2</sub>, %</b>	70-99
<b>Тип батарейки</b>	AAA, 1,5 В
<b>Габариты, мм</b>	58×32×34
<b>Вес, кг</b>	0.05
<b>Страна производства</b>	Китай

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.