

Сборник для дистиллированной воды Ливам С-30

Сопутствующее оборудование и расходные материалы



Ваша цена

Розница
53 000 руб.

Оптовая цена
45 580 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Объем водосборника, л: 30

Описание

Сборник для хранения дистиллированной воды Ливам С–30

Сборник для хранения дистиллированной воды С–30 предназначен для сбора, хранения и раздачи очищенной воды, получаемой различными методами очистки из питьевой воды общего назначения в аптеках, больницах, лабораториях, научных и медицинских учреждениях.

Сборник удобно объединяется с аквадистиллятором в единую систему для приёма и накопления дистиллированной воды. Срок хранения очищенной воды в ёмкости не превышает 24 часов.

Особенности конструкции

Корпус и основные элементы изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, устойчивой к воздействию очищенной воды.

Имеется устройство отключения аквадистиллятора при заполнении ёмкости, предотвращающее перелив воды.

Сборник оборудован воздушным бактерицидным фильтром, водоуказательной колонкой и краном для удобной раздачи воды.

Передвижная подставка с четырьмя поворотными колёсами облегчает установку и перемещение в незаполненном состоянии. Одно из колёс оснащено тормозом, исключающим движение при эксплуатации.

Для настенного крепления предусмотрен кронштейн.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Объём	30 л
Напряжение питания электрических цепей управления	12 В
Габариты без подставки (Д × Ш × В)	450 × 500 × 485 мм
Масса	6,6 кг
Срок службы	не менее 8 лет

Транспортные характеристики

Параметр	Значение
Количество мест	1
Максимальная длина	435 мм
Максимальная ширина	440 мм
Максимальная высота	540 мм
Максимальный вес	11,3 кг
Общий вес	11,3 кг
Общий объём	0,103356 м ³

Преимущества

- Удобство эксплуатации.
- Автоматический контроль уровня воды.
- Наличие передвижной подставки.
- Гарантийный срок 18 месяцев.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Ливам
Страна бренда	Россия
Ссылка на документы	https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000027577.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000027577.pdf
Объём водосборника, л	30
Габариты, мм	450 × 500 × 485
Вес, кг	6.6
Вес в упаковке, кг	11
Габариты в упаковке, мм	450 × 440 × 560
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.