

## Секундомер 343 СОСпр-26-2-010

Дополнительное оборудование



#### Ваша цена

Розница Оптовая цена 28 511 руб. 26 999 руб.



В наличии

#### Области применения:

• Здравоохранение

С учетом НДС 20 %

- Класс точности: 2
- Особенности: Есть противоударная защита
- Тип секундомера: Механический (требует завода)

Наличие регистрационного удостоверения

Array

### Описание

## Секундомер 343 СОСпр-26-2-010

Секундомер СОСпр-26-2-010 — это механический двухкнопочный секундомер второго класса точности. Предназначен для измерения интервалов времени в минутах, в секундах и долях секунды. Используется в научных исследованиях, лабораторных работах и при хронометражах, а также во время проведения спортивных соревнований.

Модель оснащена 60-секундной шкалой с ценой деления 0,2 сек. и 60-минутным счётчиком с ценой деления 1 мин. Механизм секундомера калибра 42 мм на 16 рубиновых камнях имеет пружинный двигатель, анкерный ход и колебательную систему «баланс-спираль» с периодом колебания 0,4 секунды. Продолжительность работы механизма после полного завода пружины составляет не менее 18 часов.

Для управления стрелками механизм СОСпр-26-2-010 снабжён специальным устройством суммирующего действия. Пуск и остановка стрелок осуществляются нажатием на заводную головку, возврат на ноль — нажатием на кнопку.

Секундомер выполнен в металлическом хромированном корпусе, имеет противоударную защиту узла баланса.

Характеристика

СОСпр-26-2-010

Допустимая погрешность за 10 мин, с

±0,6

Допустимая погрешность за 60 мин, с

±1,6

Диапазон рабочих температур, °C

Секундомер 343 СОСпр-26-2-010

-20...+40



# Характеристики

Параметр: Показатель: Бренд Златоустовский часовой завод Страна бренда Россия Отрасли Для дома Класс точности Особенности Есть противоударная защита Тип секундомера Механический (требует завода) Ø55 × 19 × 76 Габариты, мм Вес, кг 0.12 Россия Страна производства

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.