

## Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)      Арт. КИУС.942711.004-05



### Ваша цена

Розница  
**238 212 руб.**

Оптовая цена  
**232 104 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки, может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246 × 450
- Диапазон температур, °C: 120...134

## Описание

### Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровой стерилизатор ГКа-25 ПЗ (-05) предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, из термостойкой резины, стекла.

Это стерилизатор автономного типа, он не требует подключения к водопроводу и канализации

Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °C, время стерилизации 3-45 мин, время сушки 1-25 мин.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 1 000 циклов. Средний срок службы: 10 лет.

## Преимущества

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью вакуумного насоса.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации — 30 мин.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13 060).

## Характеристики

Параметр:

Показатель:

<b>Артикул</b>	КИУС.942711.004-05
<b>Бренд</b>	Касимовский приборный завод
<b>Страна бренда</b>	Россия
<b>Отрасли</b>	Здравоохранение, Для отделения стерилизации
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029961.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029961.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000029961.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000029961.pdf</a>
<b>Время непрерывной работы, часов</b>	16
<b>Тип загрузки</b>	горизонтальный
<b>Дополнительный функционал</b>	<p>есть режим вакуумной сушки, может работать автономно</p>
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	24,7
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	Ø246 × 450
<b>Диапазон температур, °C</b>	120...134
<b>Отклонение температуры от заданной, ±°C</b>	1
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	30
<b>Количество полок</b>	2/3
<b>Размер полки, мм</b>	215 × 380 × 22
<b>Габариты, мм</b>	450 × 690 × 400
<b>Вес, кг</b>	50
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	2 100

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.