

Автоматический паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. КИУС.942711.004-05



Ваша цена

Розница

238 212 руб.

Оптовая цена

232 104 руб.



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки, может работать автономно
- Объем рабочей камеры, л: 24,7
- Размеры рабочей камеры, мм: Ø246 × 450
- Диапазон температур, °C: 120...134

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ ГКа-25 ПЗ (-05)

Паровой стерилизатор ГКа-25 ПЗ (-05) предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, из термостойкой резины, стекла.

Это стерилизатор автономного типа, он не требует подключения к водопроводу и канализации

Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °C, время стерилизации 3-45 мин, время сушки 1-25 мин.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 1 000 циклов. Средний срок службы: 10 лет.

Преимущества

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью вакуумного насоса.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации — 30 мин.
- Все элементы внутренней камеры стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13 060).

Характеристики

Параметр:

Показатель:

| | |
|--|--|
| Артикул | КИУС.942711.004-05 |
| Бренд | Касимовский приборный завод |
| Страна бренда | Россия |
| Отрасли | Здравоохранение, Для отделения стерилизации |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000029961.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000029961.pdf |
| Время непрерывной работы, часов | 16 |
| Тип загрузки | горизонтальный |
| Дополнительный функционал | <p>есть режим вакуумной сушки, может работать автономно</p> |
| Объём рабочей камеры, л | 24,7 |
| Размеры рабочей камеры, мм | Ø246 × 450 |
| Диапазон температур, °C | 120...134 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 1 |
| Время нагрева, мин, не более | 30 |
| Количество полок | 2/3 |
| Размер полки, мм | 215 × 380 × 22 |
| Габариты, мм | 450 × 690 × 400 |
| Вес, кг | 50 |
| Электропитание, В | 220 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2 100 |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.