

Паровой стерилизатор КасПз ГПа-10 ПЗ

Паровые стерилизаторы (автоклавы)

Арт. ГПа-10ПЗ



Ваша цена

Розница

119 954 руб.

Оптовая цена

116 879 руб.



В наличии

НДС не облагается

- Тип загрузки: горизонтальный
- Тип автоклава: автоматический
- Дополнительный функционал: есть режим вакуумной сушки
- Объем рабочей камеры, л: 10
- Размеры рабочей камеры, мм: 200×280×180
- Диапазон температур, °C: 120...134
- Максимальное рабочее давление, МПа: 0,22

Наличие регистрационного удостоверения

ФСР 2011/10422 от 15.06.2015

Описание

Паровой стерилизатор КасПз ГПа-10 ПЗ

ГПа-10 ПЗ предназначен для паровой стерилизации изделий медицинского назначения из текстиля, металлов, из термостойкой резины, стекла. Имеет фильтр бактерицидной очистки атмосферного воздуха, поступающего в стерилизационную камеру на этапе выравнивания давления.

Для работы стерилизатор подключается к водопроводу и канализации.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № ФСР 2011/10422 от 15.06.2015.

Объем дистиллированной воды, заливаемой при первом запуске стерилизатора: 2,75 л.

Остаточная влажность стерильных текстильных материалов: не более 1 %.

Есть режим свободного программирования: диапазон температур 120...134 °C, время стерилизации 3 — 45 мин., время сушки 1 — 25 мин.

Преимущества

Преимущества КасПз ГПа-10 ПЗ

- Эффективная стерилизация при запуске из холодного состояния.
- Вакуумная сушка осуществляется с помощью конденсатора.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Минимальный цикл стерилизации — 45 мин.
- Все элементы стерилизатора, кроме уплотнений, трубопроводов и штуцеров, изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Стерилизаторы оснащены интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.
- Соответствует классу В (ГОСТ Р ЕН 13060).

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	Гпа-10ПЗ
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1000
Количество лотков/отсеков	2/3
Размер лотков/отсеков, мм	178×260
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	есть режим вакуумной сушки
Объём рабочей камеры, л	10
Размеры рабочей камеры, мм	200×280×180
Диапазон температур, °C	120...134
Время нагрева, мин, не более	30
Количество полок	2/3
Размер полки, мм	178×260
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	453×718×396
Вес, кг	44
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2000
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.