

Паровой стерилизатор КасПЗ СМО-21 ПЗ

Оборудование для утилизации медицинских отходов

Арт. СМО-21



Наличие регистрационного удостоверения



Временно не поставляется

Описание

Паровой стерилизатор КасПЗ СМО-21 ПЗ

Установка СМО-21 ПЗ предназначена для обеззараживания упакованных медицинских отходов опасного «Б» и чрезвычайно опасного «В» классов из металлов, стекла, резин, пластмасс, текстиля и прочих материалов в соответствии с СанПиН. Для этого используется стерилизация насыщенным водяным паром под избыточным давлением.

СМО-21 ПЗ представляет собой паровой автоматический автоклав с горизонтальной загрузкой и круглой рабочей камерой. Управление полностью автоматизировано. Предварительное удаление воздуха из рабочей камеры осуществляется с помощью вакуумного насоса способом форвакуумной откачки.

Дополнительная сортировка и мойка отходов перед началом обработки не требуется.

Допустимо попадание мелких частей анатомического характера в общем объеме отходов. Загружать крупными биоотходами не рекомендуется.

Может использоваться в составе комплексной установки для утилизации медицинских отходов.

Обрабатываются:

- изделия из пластмассы (шприцы, зонды, фильтры, дефлюзоры, катетеры, ёмкости и пр.);
- стекло (бутылки, флаконы, пробирки, ампулы, пипетки и пр.);
- мелкий металлический инструмент (включая иглы шприцев, ланцеты, скальпели, бритвы);
- изделия из латекса, целлюлозы, резины, бумаги, картона, дерева и ткани;
- перевязочный материал;
- биологический материал и культуры.

Гарантийный срок: 12 месяцев с момента завершения пусконаладочных работ, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Преимущества

Преимущества КасПЗ СМО-21 ПЗ

- Не требуется сортировка и мойка отходов перед началом обработки.
- Процесс экологически чист и не имеет побочных выбросов, загрязняющих воздух, воду и землю.
- Автономного типа - не требует подключения к водопроводу и канализации.
- Полная автоматизация процесса стерилизации.
- Камера и корпусные элементы установки изготовлены из коррозионностойкой стали.
- Эффективное обеззараживание при запуске из холодного состояния.
- Установка оснащена интерфейсным разъёмом для подключения к компьютеру.
- Энергонезависимая память.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	СМО-21
Бренд	Касимовский приборный завод
Страна бренда	Россия
Время непрерывной работы, часов	16
Наработка на отказ, часов	1000
Тип загрузки	горизонтальный
Дополнительный функционал	может работать автономно
Объём рабочей камеры, л	21
Диапазон температур, °C	134...136
Время нагрева, мин, не более	35
Количество полок	1
Максимальное рабочее давление, МПа	0,22
Габариты, мм	450×710×400
Вес, кг	44
Электропитание, В	220
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.