

Термометр с поверхностным зондом Testo 905-T2

Промышленные термометры Арт. 0560 9056



- Особенности: с поверхностным зондом
- Диапазон измерения, °C: -50...+350



Под заказ

Описание

Термометр с проникающим зондом Testo 905-T2

Поверхностный термометр Testo 905-T2 имеет широкий диапазон измерений от -50 до +350°C. Его можно использовать и для краткосрочных измерений (1-2 минуты) температуры до +500°C.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;51475-12](#).

Подпружиненный широкий наконечник с термопарой обеспечивает высокое быстродействие, низкую погрешность измерений благодаря хорошему соприкосновению с неровной поверхностью измеряемого объекта.

Длина трубки зонда: 150 мм. Длина наконечника трубки зонда: 40 мм. Диаметр трубки зонда: 3 мм. Диаметр наконечника трубки зонда: 12 мм.

Измеренные значения чётко видны на дисплее прибора. Дисплей можно поворачивать, и вы можете прекрасно увидеть данные измерений под разными углами.

Термометр работает на трёх батарейках типа AAA. Батареек хватает примерно на 1000 часов работы.

Преимущества

Преимущества Testo 905-2

- Подпружиненная термопара (идеальное решение для неровных поверхностей).
- Профессиональный промышленный сенсор (термопара типа К).
- Высокая точность и быстродействие.
- Большой дисплей.
- Удобство считывания значений измерений благодаря поворотному дисплею.
- Автоматическое отключение после 10 минут бездействия.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	0560 9056
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия

Особенности	с поверхностным зондом
Диапазон измерения, °C	-50...+350
Погрешность, °C	±(1 °C ±1 % от изм. знач.)
Разрешение, °C	0,1
Габариты, мм	220×40×70
Вес, кг	0.08
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.