

## Тоннометр Omron M2 BASIC

Общепольничное оборудование



Под заказ

**Области применения:**

- Здравоохранение

### Описание

#### Автоматический тонометр Omron M2 BASIC

Тоннометр OMRON M2 Basic – это автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса. Вы можете выбрать подходящую для вас модель:

- Со стандартной манжетой: размер 22-32 см.
- С большой манжетой: размер: 32-42 см.

Тоннометр оснащён технологией интеллектуального измерения IntelliSense, которая управляет процессом измерения, учитывая состояние сосудов пациента, и рассчитывает давление, исходя из трёх возможных показателей: ЧСС, времени и осцилляций. Это позволяет получить точные результаты. Японский датчик давления позволяет считывать несколько параметров одновременно.

Алгоритм обнаружения нерегулярного сердцебиения автоматически позволяет определять надёжность полученных результатов измерения и необходимость его повторения. Графический индикатор уровня АД сигнализирует, совпадают ли с нормой для результатов измерения артериального давления в домашних условиях.

Веерообразная манжета Fan-Shaped позволяет учесть коническую форму руки и добиться равномерного распределения давления на всём участке артерии, находящейся под манжетой, обеспечивая тем самым точное измерение.

Объём памяти на 30 измерений.

Результаты измерений можно передавать в мобильное приложение OMRON connect (которое можно установить на телефон или планшет). Камерой смартфона можно отсканировать результаты измерений с тонометра и сохранить в приложении.

Тоннометр работает от сетевого адаптера (входит в комплект) или четырёх батареек AAA.

| Параметр                             | Значение |
|--------------------------------------|----------|
| Минимальное значение частоты пульса  | 40       |
| Максимальное значение частоты пульса | 180      |
| Максимальное значение давления       | 299      |
| Точность измерения частоты пульса    | 5        |
| Точность измерения давления, ±       | 3        |
| Количество пользователей             | 1        |
| Количество измерений                 | 30       |

### Характеристики

Параметр:

Показатель:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Бренд               | Сделано в Китае |
| Страна бренда       | Китай           |
| Отрасли             | Для дома        |
| Страна производства | Китай           |

#### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.