

Товарные напольные весы Масса-К ТВ-М-600.2-А3

Платформенные весы



Ваша цена

Розница
36 200 руб.

Оптовая цена
29 648 руб.



Под заказ

С учетом НДС 22 %

- Тип весов: платформенные
- Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг: 600
- Дискретность, г: 100/200
- Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г: 2000
- Калибровка: внешняя

Описание

Товарные напольные весы Масса-К ТВ-М-600.2-А3

Напольные товарные весы с вертикальной стойкой. Весы легко интегрируются с учётными системами, POS-системами и смарт-терминалами. Возможна работа в счётном и дозаторном режиме, режимах процентного взвешивания и контроля массы (компараторный режим). Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу весов до 80 часов. Обмен информацией с внешними устройствами реализован по интерфейсу RS-232.

Весы внесены в Государственный реестр средств измерений РФ (Госреестр СИ): [№8470;48166-13](#). Срок свидетельства: до 09.04.2023.

Дополнительные режимы работы:

- счётный режим (подсчёт количества штучного товара по весу);
- режим процентного взвешивания;
- компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами);
- подсчёт суммарной массы товара;
- дозаторный режим.

Установка массы тары:

- нажатием кнопки «Т».

Подключение к учётным системам:

- передача веса в учётные системы: 1С:Предприятие, Айтида, и др.;
- передача веса на рабочее место кассира (ПК или POS-терминал) с помощью «АТОЛ: Драйвер электронных весов»;
- передача веса в смарт-терминал ЭВОТОР с помощью «Приложения ЭВОТОР».

Подключаемое оборудование:

- дозатор.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

| | |
|--|--|
| Бренд | Масса-К |
| Страна бренда | Россия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000030721.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00000030721.pdf |
| Тип весов | платформенные |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 600 |
| Дискретность, г | 100/200 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 2000 |
| Калибровка | внешняя |
| Размер платформы, мм | 600×800 |
| Интерфейс | RS-232 |
| Защита от пыли и влаги (IP) | IP54 (терминал) / IP67 (взвешивающий модуль) |
| Габариты, мм | 600×927×682 |
| Вес, кг | 34.5 |
| Вес в упаковке, кг | 35.3 |
| Страна производства | Россия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.