

## Центрифуга ручная Hettich HANDZENTRIFUGE с ротором

Медицинские центрифуги



**Ваша цена**

Розница

**0 руб.**

Оптовая цена  
По запросу



Под заказ

НДС не облагается

### Описание

#### Центрифуга ручная Hettich HANDZENTRIFUGE

Ручная центрифуга Hettich HANDZENTRIFUGE — компактный и надёжный лабораторный прибор, не требующий электропитания. Устройство оснащено самосмазывающимся передаточным механизмом, обеспечивающим плавный ход и долговечную работу без технического обслуживания. Центрифуга крепится к любому столу и удобна для использования в полевых условиях, при перебоях электросети и в небольших лабораториях.

Благодаря механическому приводу и простой конструкции, Hettich HANDZENTRIFUGE обеспечивает надёжное разделение жидкостей и биологических материалов в пробирках объёмом до 15 мл. Центрифуга соответствует фармацевтическим и медицинским требованиям и может применяться в качестве универсального оборудования в учреждениях различного профиля.

Центрифуга поставляется без ротора. Совместима с 4-местным ротором (арт. 1014) вместимостью 4 × 15 мл, максимальной скоростью 3 000 об/мин и ускорением 1 298 g.

#### Ротор

- Артикул: 1014
- Количество мест: 4
- Максимальная вместимость: 4 × 15 мл
- Угол наклона: 90°
- Максимальная скорость вращения: 3 000 об/мин
- Максимальное ускорение (RCF): 1 298 g

#### Особенности

- Работа без электропитания — подходит для использования в полевых условиях и при сбоях электросети.
- Самосмазывающийся механизм, не требующий обслуживания.
- Простая установка на любую горизонтальную поверхность при помощи зажима.
- Плавный ход и низкий уровень шума при вращении.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Прочная конструкция, рассчитанная на длительный срок службы.
- Подходит для использования в лабораториях, клиниках и ветеринарных учреждениях.
- Совместимость с разными типами роторов и пробирок до 15 мл.

#### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Артикул	1014
Максимальная вместимость	4 × 15 мл
Максимальная скорость вращения	3 000 об/мин
Максимальное ускорение (RCF)	1 298 g
Угол наклона ротора	90°
Тип охлаждения	Воздушное

## Преимущества

- Работает без электропитания, что позволяет использовать прибор вдали от населённых пунктов или при сбое электросети.
- Универсальная конструкция крепится к любому столу.
- Самосмазывающийся передаточный механизм не требует технического обслуживания.
- Компактная и лёгкая, легко перемещается и занимает минимальное рабочее пространство.
- Простая организация оборудования, удобство для новичков и опытных пользователей.
- Стационарный прибор с возможностью быстрой фиксации на поверхности.
- Плавный ход кривошипно-шатунного механизма обеспечивает лёгкое достижение скорости до 3 000 об/мин.
- Малый вес позволяет переносить прибор в сумке или рюкзаке.
- Не требует дополнительных источников питания.
- Практичный и надёжный, практически не требует обслуживания.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
<b>Бренд</b>	Hettich
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010036433.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010036433.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010036433.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010036433.pdf</a>
<b>Сортировка по популярности МСК</b>	25530
<b>Сортировка по популярности РНД</b>	25530
<b>Габариты, мм</b>	140 × 175 × 285
<b>Вес, кг</b>	0.9
<b>Страна производства</b>	Германия

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.