

Центрифуга ручная Hettich HANDZENTRIFUGE с ротором

Медицинские центрифуги



Ваша цена

Розница

0 руб.

Оптовая цена
По запросу



Под заказ

НДС не облагается

Описание

Центрифуга ручная Hettich HANDZENTRIFUGE

Ручная центрифуга Hettich HANDZENTRIFUGE — компактный и надёжный лабораторный прибор, не требующий электропитания. Устройство оснащено самосмазывающимся передаточным механизмом, обеспечивающим плавный ход и долговечную работу без технического обслуживания. Центрифуга крепится к любому столу и удобна для использования в полевых условиях, при перебоях электросети и в небольших лабораториях.

Благодаря механическому приводу и простой конструкции, Hettich HANDZENTRIFUGE обеспечивает надёжное разделение жидкостей и биологических материалов в пробирках объёмом до 15 мл. Центрифуга соответствует фармацевтическим и медицинским требованиям и может применяться в качестве универсального оборудования в учреждениях различного профиля.

Центрифуга поставляется без ротора. Совместима с 4-местным ротором (арт. 1014) вместимостью 4 × 15 мл, максимальной скоростью 3 000 об/мин и ускорением 1 298 g.

Ротор

- Артикул: 1014
- Количество мест: 4
- Максимальная вместимость: 4 × 15 мл
- Угол наклона: 90°
- Максимальная скорость вращения: 3 000 об/мин
- Максимальное ускорение (RCF): 1 298 g

Особенности

- Работа без электропитания — подходит для использования в полевых условиях и при сбоях электросети.
- Самосмазывающийся механизм, не требующий обслуживания.
- Простая установка на любую горизонтальную поверхность при помощи зажима.
- Плавный ход и низкий уровень шума при вращении.
- Компактные размеры и небольшой вес.
- Прочная конструкция, рассчитанная на длительный срок службы.
- Подходит для использования в лабораториях, клиниках и ветеринарных учреждениях.
- Совместимость с разными типами роторов и пробирок до 15 мл.

Технические характеристики

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|--------------|
| Артикул | 1014 |
| Максимальная вместимость | 4 × 15 мл |
| Максимальная скорость вращения | 3 000 об/мин |
| Максимальное ускорение (RCF) | 1 298 g |
| Угол наклона ротора | 90° |
| Тип охлаждения | Воздушное |

Преимущества

- Работает без электропитания, что позволяет использовать прибор вдали от населённых пунктов или при сбое электросети.
- Универсальная конструкция крепится к любому столу.
- Самосмазывающийся передаточный механизм не требует технического обслуживания.
- Компактная и лёгкая, легко перемещается и занимает минимальное рабочее пространство.
- Простая организация оборудования, удобство для новичков и опытных пользователей.
- Стационарный прибор с возможностью быстрой фиксации на поверхности.
- Плавный ход кривошипно-шатунного механизма обеспечивает лёгкое достижение скорости до 3 000 об/мин.
- Малый вес позволяет переносить прибор в сумке или рюкзаке.
- Не требует дополнительных источников питания.
- Практичный и надёжный, практически не требует обслуживания.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|----------------------------|--|
| Бренд | Hettich |
| Страна бренда | Германия |
| Ссылка на документы | https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010036433.pdf , https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010036433.pdf |
| Габариты, мм | 140 × 175 × 285 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Страна производства | Германия |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.