

# Ультразвуковая ванна Stegler 3DT

Ультразвуковые мойки



### Ваша цена

Розница Оптовая цена 19 505 руб. 18 726 руб.



Под заказ

### Области применения:

• Здравоохранение

### НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 3
- Размеры рабочей камеры, мм: 240 × 140 × 100

Товар участвует в акциях:

• Эксклюзив

Наличие регистрационного удостоверения

Array

# Описание

## Ультразвуковая ванна Stegler 3DT

Ультразвуковая ванна Stegler 3DT — компактное устройство для глубокой очистки и обеззараживания инструментов, деталей и изделий различных типов. Она использует эффект кавитации для эффективного удаления загрязнений с поверхностей, находящихся в ванне с чистящей жидкостью.

Ванна изготовлена из нержавеющей стали, оснащена цифровым контроллером, таймером и управлением температурой, что обеспечивает точность и удобство при работе. Температурный диапазон установки — от окружающей среды до  $80\,^{\circ}$ С, частота ультразвука —  $40\,$  кГц.

Устройство удобно в эксплуатации, не требует специальных условий для использования и подходит для применения в медицинских, лабораторных, ювелирных и производственных учреждениях, а также для частного использования.

## Особенности

- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
- Компактные размеры.
- Цифровой контроллер с таймером и регулировкой температуры.
- Температурный диапазон от окружающей среды до 80 °C.
- Высокая ультразвуковая частота 40 кГц.
- Удобная функция предустановки температуры и времени.
- В комплект входят ванна, прямоугольная корзина, сливной шланг и кабель питания.
- Таймер от 1 до 99 минут.

# Преимущества

- Ванна изготовлена из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии.
- Компактные размеры позволяют легко размещать ванну в любом рабочем пространстве.
- Цифровой контроллер с таймером и регулировкой температуры обеспечивает точное управление процессом очистки.
- Температурный диапазон от окружающей среды до 80 °C позволяет работать с различными типами растворов и материалов.
- Высокая частота ультразвука 40 кГц обеспечивает эффективное удаление загрязнений с поверхности инструментов.



- Функция предустановки времени и температуры повышает удобство и скорость работы.
- Эргономичный дизайн облегчает загрузку и выгрузку инструментов.
- Низкий уровень шума при работе не мешает персоналу.
- Простое и надёжное управление, подходящее для медицинских и лабораторных условий, а также для применения в домашних условиях.
- Ванна подходит для очистки лабораторных инструментов, ювелирных изделий, печатных плат, протезов, деталей часов, инструментов для педикюра, монет и других мелких предметов.

# Характеристики

| Параметр:                  | Показатель:                |
|----------------------------|----------------------------|
| Бренд                      | Stegler                    |
| Страна бренда              | Россия                     |
| Отрасли                    | Для отделения стерилизации |
| Объём рабочей камеры, л    | 3                          |
| Размеры рабочей камеры, мм | 240 × 140 × 100            |
| Габариты, мм               | 265 × 170 × 260            |
| Вес, кг                    | 3.2                        |
| Вес в упаковке, кг         | 4                          |
| Электропитание, В          | 220                        |
| Потребляемая мощность, Вт  | 120                        |
| Страна производства        | Россия                     |

## Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.