

Влагомер древесины и стройматериалов Testo 606-1

Гигрометры



Ваша цена

Розница
12 409 руб.

Оптовая цена
12 202 руб.



Под заказ

Области применения:

- Лесопромышленный комплекс
- Строительный комплекс

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: отн. влажность материала
- Особенности: с зондом для древесины

Описание

Влагомер древесины и стройматериалов Testo 606-1

Содержание влаги является решающим фактором при дальнейшей обработке и использовании древесины. Влагомеры для древесины Testo определяют содержание влаги в процентном соотношении веса материала в отношении к весу сухого продукта исходя из электропроводимости материала — они меряют сопротивление и автоматически рассчитывают результат в процентах влажности по весу.

Для правильного определения влажности необходимо заранее задать тип измеряемого материала: бук, пихта, лиственница, дуб, сосна или клён.

Также в память прибора заложены дополнительные характеристические кривые для обнаружения влажных участков строительных материалов: цементной стяжки, гипса, ангидридного стяжки, цементного раствора, известкового раствора и кирпича.

Влагомер использует два контактных электрода. Для правильного измерения их нужно максимально глубоко вставить в материал (на 4-5 мм). Измерения надо проводить несколько раз и в нескольких точках, как вдоль, так и поперёк волокон.

Материалы

Диапазон измерений, % влаги по весу

Бук, ель, лиственница, берёза, вишня, орех

8,8...54,8

Дуб, сосна, клён, ясень, пихта, красное дерево

7,0...47,9

Цементная стяжка, бетон

0,9...22,1

Ангидридная стяжка

0,0...11,0

Цементный раствор

0,7...8,6

Известковый раствор, гипс

0,6...9,9

Кирпичи

0,0...16,5

Влагомер Testo 606-1 измеряет только влажность материала. Есть более продвинутая модель [Testo 606-2](#), которая дополнительно измеряет температуру и влажность окружающей среды.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Бренд	Testo
Страна бренда	Германия
Отрасли	Лесопромышленный комплекс, Строительный комплекс
Измеряет	отн. влажность материала
Особенности	с зондом для древесины
Габариты, мм	119×46×25
Вес, кг	0.09
Страна производства	Китай

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.