

## Водонепроницаемый термометр Testo 108

Промышленные термометры



### Ваша цена

Розница  
**14 500 руб.**

Оптовая цена  
**13 775 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Торговля

С учетом НДС 22 %

- Измеряет: температуру
- Особенности: с проникающим зондом
- Диапазон измерения, °C: -50...+300

## Описание

### Водонепроницаемый термометр Testo 108

Testo 108 – это универсальный термометр с проникающим (погружным) зондом, который способен выполнить контрольные точечные замеры температуры в течение нескольких секунд. Предназначен в основном для пищевой промышленности, торговли и логистики: для измерений температуры в процессе транспортировки или хранения продуктов питания, в ресторанах, на крупных кухнях или предприятиях быстрого питания.

Внесён в Государственный реестр средств измерений под [№8470;50955-12](#).

Защитный чехол Softcase обеспечивает надёжность и устойчивость термометра к воздействию влаги, загрязнений или ударов. Его можно мыть проточной водой, он водонепроницаем (IP 67).

К Testo 108 можно подключить любой стандартный зонд (термопары типов Т и К).

Testo 108 работает от трёх батареек типа AAA. Одного набора хватает в среднем на 2500 часов работы.

Комплектация:

- Testo 108.
- Проникающий/погружной зонд типа Т.
- Чехол Softcase.
- Заводской протокол калибровки.

## Преимущества

### Преимущества Testo 108

- Внесён в Государственный реестр средств измерений РФ ФГИС «АРШИН».
- Чрезвычайно прост в применении.
- Большой чёткий дисплей.
- Водонепроницаемый корпус и зонд (IP 67).
- Подходит для любой области применения.
- Две кнопки для интуитивного управления без предварительного обучения.
- Соответствует требованиям НАССР и EN 13485.
- 

## Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

<b>Бренд</b>	Testo
<b>Страна бренда</b>	Германия
<b>Отрасли</b>	Рестораны, кулинария, кейтеринг, Супермаркеты
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010000784.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/SI-00010000784.pdf</a> , <a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010000784.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UM-00010000784.pdf</a>
<b>Измеряет</b>	температуру
<b>Особенности</b>	с проникающим зондом
<b>Диапазон измерения, °C</b>	-50...+300
<b>Погрешность, °C</b>	±0,5 °C (-30...+70 °C); ±(0,5 °C + 0,5 % от изм. знач.) (в остальном диапазоне)
<b>Разрешение, °C</b>	0,1
<b>Габариты, мм</b>	140×60×24
<b>Вес, кг</b>	0.21
<b>Страна производства</b>	Китай

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.