

Воздушный стерилизатор BMT Stericell 404-2 ECO

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. Стерицелл 404-2_ECO - линия



- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция
- Объем рабочей камеры, л: 404
- Диапазон температур, °C: 30...250



Не поставляется

Наличие регистрационного удостоверения

ФСЗ 2009/04830 от 27.04.2022

Описание

Воздушный стерилизатор BMT Stericell 404-2

Горячевоздушный стерилизатор Stericell 404-2 предназначен для стерилизации изделий медицинского назначения. Система со встроенным вентилятором обеспечивает плавное принудительное движение воздуха в камере, которое исключает образование областей холодного воздуха.

Рабочая камера объемом 404 литра изготовлена из нержавеющей стали DIN 1.4301. В стандартное оснащение входят 2 полки с несущей способностью 30 кг на каждую.

Для дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий, изготовленных из термостойких материалов в камере обеспечивается автоматическая поддержка температурных режимов в диапазоне от +10 °C до +250 °C. Тепло, излучаемое в окружающую среду при 250 °C составляет 1940 Вт.

Среди плюсов стерилизатора стоит отметить систему управления Fuzzy logic, которая непрерывно оптимизирует процесс регулирования и корректирует интенсивность обогрева, охлаждения, изменения влажности и другие параметры.

Панель управления — это ЖК-дисплей с диагональю 3 дюйма (7,6 см) с автоматической регулировкой контрастности и подсвеченными клавишами управления.

Кратность воздухообмена при 250 °C: 18 циклов/час.

Предустановленные программы стерилизатора

Название программы
Температура, °C

Время экспозиции, мин.

Стерилизация S1

160

60

Стерилизация S2

170

30

Стерилизация S3

180

30

Сушка Р4

Темп. окр. среды +10...250

Задаётся пользователем

Сушка Р5

Темп. окр. среды +10...250

Задаётся пользователем

Преимущества

Преимущества стерилизатора BMT Stericell 404-2

- Интуитивно понятный интерфейс.
- Бесшумная работа.
- Широкие возможности оснащения.
- Есть вывод для присоединения принтера или ПК.

Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	Стерицелл 404-2_ECO - линия
Бренд	BMT (MMM Group)
Страна бренда	Чехия
Дополнительный функционал	есть принудительная конвекция
Объём рабочей камеры, л	404
Размеры рабочей камеры, мм	540×540×1410
Диапазон температур, °C	30...250
Отклонение температуры от заданной, ±°C	0,4
Количество полок	2
Размер полки, мм	520×485
Габариты, мм	806×760×1910
Вес, кг	160
Вес в упаковке, кг	185
Габариты в упаковке, см	86×83×207
Потребляемая мощность, Вт	5500

Страна производства

Чехия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.