

Воздушный стерилизатор Ферропласт-5

Воздушные стерилизаторы (сухожары)



Ваша цена

Розница
35 766 руб.

Оптовая цена
34 593 руб.



Под заказ

Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 5
- Диапазон температур, °С: 50...200

Описание

Воздушный стерилизатор Ферропласт-5

Стерилизатор Ферропласт-5 предназначен для воздушной стерилизации термическим способом медицинских и маникюрных инструментов, посуды из стекла и других жаропрочных изделий. Также в стерилизаторе предусмотрены режимы для дезинфекции и сушки. Стерилизационная камера смоделирована таким образом, что позволяет достичь максимального нагнетания воздуха, в результате чего обработка инструмента проводится на 3 полочках одновременно.

При загруженной камере стерилизатор обеспечивает автоматическую поддержку температурных режимов в диапазоне от +85 °С до +180 °С и времени стерилизационной и дезинфекционной выдержки. Программа пользовательского режима позволяет выставить индивидуальные параметры температуры от +50 °С до +200 °С и время обработки от 1 до 999 минут. При отклонениях заданной температуры более ± 3 °С процесс стерилизации автоматически останавливается.

Стерилизатор Ферропласт-5 снабжен системой звуковой и световой сигнализации, а также цифровым индикатором, позволяющим контролировать температуру в камере. Время непрерывной работы стерилизатора в режиме эксплуатации не менее 16 часов с обязательным перерывом на 8 часов. В помещениях, где установлен стерилизатор должен соблюдаться особый микроклимат: диапазон температур от +10 °С до +35 °С; атмосферное давление (84-107 кПа) 630-800 мм. рт.ст. и относительная влажность до 80% при +25 °С.

Стерилизатор Ферропласт-20 соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Средний срок службы не менее 5 лет.

Режимы работы стерилизатора

Наименование режима
Температура, °С

Время экспозиции, мин
Стерилизация I
180
60
Стерилизация II
160
150

Дезинфекция

120

45

Сушка

85

45

Свой режим

50...200

1-999

Преимущества

- Высокая производительность.
- Компактный размер.
- Простота конструкции в использовании.
- Высокая скорость нагрева и охлаждения.
- Увеличенная рабочая поверхность.

Характеристики

Параметр:

Показатель:

Бренд

Ферропласт

Страна бренда

Россия

Отрасли

Для отделения стерилизации

Ссылка на документы

<https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00010015964.pdf>,

<https://tech.nv-lab.ru/links/SS-00010015964.pdf>

Время непрерывной работы, часов

16

Наработка на отказ, часов

1 000

Объём рабочей камеры, л

5

Диапазон температур, °C

50...200

Отклонение температуры от заданной, ±°C

3

Время нагрева, мин, не более

30

Количество полок

3

Габариты, мм

300 × 350 × 350

Вес, кг	11
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	600
Страна производства	Россия

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.