

## Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. ГП-10 МО



### Ваша цена

Розница

**28 548 руб.**

Оптовая цена

**27 816 руб.**



В наличии

НДС не облагается

- Объем рабочей камеры, л: 10
- Диапазон температур, °C: 50...200

Товар участвует в акциях:

- Акция
- Популярное

### Наличие регистрационного удостоверения

**ФСР 2011/10267 от 15.06.2015**

## Описание

### Воздушный стерилизатор КасПЗ ГП-10 МО

ГП-10 МО — это воздушный стерилизатор с естественной конвекцией и объемом рабочей камеры 10 литров. Предназначен для стерилизации, дезинфекции и сушки сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из термостойких материалов (металлов, стекла, резин на основе силиконового каучука) — хирургических, стоматологических и других инструментов, термостойких шприцев (с отметкой 200 °C) и игл к ним, стеклянной посуды и других изделий медицинского назначения.

Стерилизатор ГП-10 МО — это самый доступный сухожар Касимовского приборного завода. Компактные размеры удобны при использовании в небольших кабинетах.

Регистрационное удостоверение Росздравнадзора &#8470; ФСР 2011/10267 от 15.06.2015.

Режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее. В энергонезависимой памяти могут храниться заданные параметры и до 10 программ.

Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере при температуре 205 — 235 °C.

#### Автоматические программы

- Стерилизация при температуре 160±3 °C в течение 150±5 мин.
- Стерилизация при температуре 180±3 °C в течение 60±5 мин.
- Дезинфекция при температуре 120±3 °C в течение 45±5 мин.
- Сушка при температуре 85±3 °C в течение любого отрезка времени.

Время непрерывной работы в сутки: не менее 16 часов. Нарботка на отказ: не менее 2500 часов. Средний срок службы: 8 лет.

## Преимущества

### Преимущества стерилизатора КасПЗ ГП-10 МО

- Прост в подключении и эксплуатации.
-

- Автоматическая регулировка и поддержание температуры.
- Равномерное распределение температуры по объёму камеры.
- Устройство защиты при перегреве.
- Малое энергопотребление.
- Камера и элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали.
- Отложенный старт выбранной программы.
- Платиновый датчик температуры.

## Характеристики

| Параметр:                               | Показатель:                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Артикул                                 | ГП-10 МО                      |
| Бренд                                   | Касимовский приборный завод   |
| Страна бренда                           | Россия                        |
| Время непрерывной работы, часов         | 16                            |
| Наработка на отказ, часов               | 2500                          |
| Объём рабочей камеры, л                 | 10                            |
| Размеры рабочей камеры, мм              | 208×225×280                   |
| Диапазон температур, °C                 | 50...200                      |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 3                             |
| Время нагрева, мин, не более            | 30                            |
| Количество полок                        | 2 стандартное, 6 максимальное |
| Размер полки, мм                        | 187×212                       |
| Габариты, мм                            | 442×450×415                   |
| Вес, кг                                 | 14.5                          |
| Электропитание, В                       | 220±22                        |
| Потребляемая мощность, Вт               | 900                           |
| Страна производства                     | Россия                        |

### Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.