

## Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80

Воздушные стерилизаторы (сухожары)

Арт. 3016



### Ваша цена

Розница

**51 240 руб.**

Оптовая цена

**42 273 руб.**



В наличии

### Области применения:

- Здравоохранение

НДС не облагается

- Объём рабочей камеры, л: 80
- Диапазон температур, °С: 50...200

## Описание

### Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80 – надёжное оборудование для стерилизации и дезинфекции медицинских инструментов, посуды и других изделий термостойких материалов сухим горячим воздухом. Обеспечивает равномерное распределение температуры в рабочей камере за счёт принудительной циркуляции воздуха, автоматическое поддержание заданного температурного режима и индикацию текущих параметров.

Модель оснащена функцией «Ночной режим» для автоматического запуска программы в заданное время и может использоваться в качестве сушильного шкафа. Управление осуществляется при помощи панели с цифровой индикацией температуры и времени, что обеспечивает простоту эксплуатации и высокую надёжность работы.

### Особенности

- Возможность использования в качестве сушильного шкафа
- Принудительная циркуляция воздуха для равномерного прогрева
- Установка и регулировка температуры режима
- Автоматический отсчёт и индикация заданных временных интервалов
- Цифровая индикация текущей и заданной температуры
- Автоматический контроль температуры в рабочей камере
- Функция «Ночной режим» для отложенного запуска
- Минимальное время выхода на рабочий режим
- Малое энергопотребление и вес
- Звуковая и визуальная сигнализация превышения температуры
- Простота в эксплуатации и высокая надёжность
- Защита от перегрева
- Эргономичная конструкция

### Технические характеристики

Характеристика	Значение
Объём камеры	80 л
Программы работы	
Стерилизация I	180 °С / 60 мин
Стерилизация II	160 °С / 150 мин
Дезинфекция	120 °С / 45 мин
Сушка	50 ... 200 °С / 1 ... 999 мин
Отклонение температуры от номинала	±3 °С
Отклонение времени выдержки	не более +5 мин
Время нагрева до 180 °С (загруж./незагруж.)	55 / 25 мин
Усилие открывания дверей	не более 150 Н
Время непрерывной работы	до 16 ч

Количество полок	2 (возможно дополнительно по заказу)
Уровень звуковой мощности	не более 67 дБА
Аварийное отключение при температуре	205 ... 235 °С
Отклонение температуры для аварийного отключения	±3 °С
Температура окружающего воздуха	+10 ... +35 °С
Относительная влажность	до 80 %
Атмосферное давление	84 ... 107 кПа / 630 ... 800 мм рт. ст.

## Преимущества

Воздушный стерилизатор СКТБ СПУ ГП-80 обладает рядом преимуществ, которые делают его надёжным и эффективным оборудованием для стерилизации и сушки медицинских инструментов:

- Возможность использования в качестве сушильного шкафа – расширяет функциональность оборудования.
- Минимальное время выхода на рабочий режим – ускоряет процесс подготовки к работе.
- Малое энергопотребление и вес – экономичность и удобство при установке.
- Цифровая индикация текущей и заданной температуры – точный контроль параметров процесса.
- Автоматический отсчёт и индикация временных интервалов – упрощает контроль за циклом стерилизации.
- Ночной режим – возможность автоматического запуска программы в заданное время.
- Защита от перегрева и звуковая/визуальная сигнализация превышения температуры – безопасность эксплуатации.
- Высокая надёжность и простота управления – удобство в ежедневной работе медицинского персонала.
- Эргономичная конструкция и качественные материалы корпуса – долговечность и удобство обслуживания.

СКТБ СПУ ГП-80 – эффективное решение для стерилизации в медицинских учреждениях, сочетающее высокое качество обработки, надёжность и удобство эксплуатации.

## Характеристики

Параметр:	Показатель:
Артикул	3016
Бренд	Смоленское СКТБ СПУ
Страна бренда	Россия
Отрасли	Для отделения стерилизации
<b>Ссылка на документы</b>	
	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000024506.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/UNK-00000024506.pdf</a> ,
	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024506.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/RU-00000024506.pdf</a> ,
	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000024506.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00000024506.pdf</a>
Объём рабочей камеры, л	80
Размеры рабочей камеры, мм	510 × 340 × 460
Диапазон температур, °С	50...200

Отклонение температуры от заданной, $\pm^{\circ}\text{C}$	$\pm 3$
Время нагрева, мин, не более	25 для незагруженного, 55 для загруженного
Габариты, мм	830 × 620 × 600
Вес, кг	52
Электропитание, В	220
Потребляемая мощность, Вт	2 200
Страна производства	Россия

### **Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.