

Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/40

Термостаты-инкубаторы



Ваша цена

Розница

118 736 руб.*

\$1,457

Оптовая цена

116 780 руб.

\$1,433

* ориентировочная цена на 03.05.2025, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 20 %

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 180
- Диапазон температур, °C: +3...+40

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

Наличие регистрационного удостоверения

Array



В наличии

Области применения:

- Здравоохранение

Описание

Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/40

Термостат воздушный типа ХТ предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований.

Имеется регистрационное удостоверение №ИМ-7.98000 Минздрава РБ.

Время непрерывного автоматического режима работы термостата – не менее 1000 ч.

Показатели надёжности:

- Средний срок службы – не менее 7 лет.
- Среднее время восстановления – не более 4 ч.

Преимущества

Преимущества воздушного термостата 5 Океанов ХТ-3/40

- Экономный расход электроэнергии.
- Встроенный высокоэффективный модуль охлаждения.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере.
- Вывод на дисплей текущей температуры.
- Большой объем рабочей камеры.
- Наличие принудительной циркуляции воздуха внутри рабочей камеры.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Высокая надёжность.
- Современный дизайн.
- Простота в обращении.

Характеристики

| Параметр: | Показатель: |
|--|--|
| Бренд | 5 океанов |
| Страна бренда | Беларусь |
| Отрасли | Здравоохранение |
| Дополнительный функционал | есть принудительная конвекция, есть система охлаждения |
| Объём рабочей камеры, л | 180 |
| Размеры рабочей камеры, мм | 500×350×1000 |
| Диапазон температур, °C | +3...+40 |
| Отклонение температуры от заданной, ±°C | 0,3 |
| Время нагрева, мин, не более | 120 |
| Количество полок | 5 |
| Габариты, мм | 600×630×1500 |
| Вес, кг | 60 |
| Электропитание, В | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | 250 |
| Страна производства | Беларусь |

Дисклеймер:

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.