

## Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/70М

Термостаты-инкубаторы



### Ваша цена

Розница

**115 614 руб.\***

**\$1,550**

Оптовая цена

**112 630 руб.**

**\$1,510**



Под заказ

\* ориентировочная цена на 22.04.2026, актуальную цену уточняйте у менеджера

С учетом НДС 22 %

- Дополнительный функционал: есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
- Объем рабочей камеры, л: 180
- Диапазон температур, °C: +3...+70

Товар участвует в акциях:

- Гарантия наименьшей цены

## Описание

```

<div class="content__row content__row-box--side-left-medium">
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <h3>Воздушный термостат с охлаждением 5 Океанов ХТ-3/70М</h3>
    </div>
  </div>
  <div class="content__col">
    <div class="content-area">
      <p>Термостат воздушный типа ХТ предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических и серологических исследований.</p>
      <p>Имеется регистрационное удостоверение &#8470; ИМ-7.98000 Минздрава РБ.</p>
      <p>Время непрерывного автоматического режима работы термостата – не менее 1000 ч.</p>
      <p><strong>Показатели надёжности:</strong></p>
      <ul>
        <li>Средний срок службы – не менее 7 лет.</li>
        <li>Среднее время восстановления – не более 4 ч.</li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</div>

```

## Преимущества

- Экономный расход электроэнергии.
- Встроенный высокоэффективный модуль охлаждения.
- Равномерное распределение температуры в рабочей камере.
- Вывод на дисплей текущей температуры.
- Большой объем рабочей камеры.
- Наличие принудительной циркуляции воздуха внутри рабочей камеры.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Высокая надёжность.
- Современный дизайн.
- Простота в обращении.

## Характеристики

Параметр:

**Показатель:**

<b>Бренд</b>	5 океанов
<b>Страна бренда</b>	Беларусь
<b>Ссылка на документы</b>	<a href="https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010036118.pdf">https://tech.nv-lab.ru/links/DS-00010036118.pdf</a>
<b>Дополнительный функционал</b>	есть принудительная конвекция, есть система охлаждения
<b>Объём рабочей камеры, л</b>	180
<b>Размеры рабочей камеры, мм</b>	500 × 350 × 1 000
<b>Диапазон температур, °С</b>	+3...+70
<b>Отклонение температуры от заданной, ±°С</b>	0,3
<b>Время нагрева, мин, не более</b>	120
<b>Количество полок</b>	5
<b>Габариты, мм</b>	600 × 630 × 1 500
<b>Вес, кг</b>	60
<b>Электропитание, В</b>	220
<b>Потребляемая мощность, Вт</b>	250
<b>Страна производства</b>	Беларусь

**Дисклеймер:**

Производитель может изменить цвет, внешний вид и характеристики товара без дополнительного уведомления, поэтому размещенные на нашем сайте характеристики и фотографии являются справочными. Мы стараемся поддерживать описания в актуальном состоянии и обновляем информацию по мере получения её от производителей.